

Produktdatablad

Specifikationer



RCCB HPFI afbryder 4P 40A 30mA klasse B specielt designet til EV-Electrical Vehicle lader AC/DC

A9Z51440

EAN-nr: 3606489502799

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iID
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds Forkortelse	iID
Enhedens Anvendelse	Oplader til elkøretøj
Polbeskrivelse	4P
Neutral Position	Venstre
[In] Mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse Med Tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type B-EV
Kvalitetsmærker	VDE NF IMQ KEMA

Produktinformationer

Placering Af Enheden I Systemet	Udegående Indgående gruppe
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel Driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Fejlstrømsafbryders Trip/ Udkoblings Teknologi	Spændingsafhængig
Nominel Brudbelastning	Idm 1500 A Im 1500 A
Betinget Mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] Isolationsspænding	500 V
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	6 kV
Strømvarmetab	6 W
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type Af Betjening	Vippearm
Lokal Indikering	Trip indikator ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Montage Tilbehør	DIN-skinne
Antal Moduler Å 9 Mm	8
Højde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	79 mm
Vægt	415 g
Farve	Hvid
Mekanisk Holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	15000 kredsløb
Beskrivelse Af Låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm² stiv Dobbel terminal front1...25 mm² Fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm² stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm² Fleksibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

Miljø

Standarder	IEC 61008-2-1 "IEC/EN 62423" "EN 61008-2-1"
Productcertificeringer	CCC KC
Ip Kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Ip Kapslingsklasse	IK05
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	IV
Elektromagnetisk Kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, "3 kA" i henhold til EN/IEC 61008-1
Driftshøjde	0...2000 m
Temperatur Ved Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,5 cm
Pakke 1 Længde	8,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Pakke 1 Vægt	448,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	S03
Antal Enheder I Pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30,0 cm

Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	12,55 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr