

# Fiche Produit

Spécifications



## Interrupteur simple allumage Acier

EPH0100162

### Principales

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Asfora                                                       |
| Type De Produit Ou Équipement | Interrupteur                                                 |
| Présentation Du Produit       | Mécanisme avec support de fixation                           |
| Nombre De Touches             | 1                                                            |
| Fonction Interrupteur         | Unipolaire 1 voie                                            |
| Type De Charge                | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W |
| Nuance De La Couleur          | Acier                                                        |
| Type D'Emballage              | Film plastique-boîte                                         |

### Complémentaires

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Montage De L'Appareil         | Encastré                                     |
| Plage De Puissance            | 2300 W                                       |
| Courant Assigné D'Emploi      | 10 AX à 250 V CA                             |
| Nombre De Câbles              | 2 câble(s) 2,5 mm²                           |
| Rigidité Du Câble             | Souple<br>Rigide<br>Multibrin torsadé rigide |
| Longueur De Dénudage Des Fils | 13,0 mm                                      |
| Matière                       | ABS (acrylonitrile butadiène styrène)        |
| Finition De La Surface        | Peint                                        |
| Matière Des Conducteurs       | Cuivre                                       |
| Mode De Fixation              | Vis ou griffes51...70 mm                     |
| Raccordement                  | Bornes sans vis                              |
| Largeur                       | 71 mm                                        |
| Hauteur                       | 71 mm                                        |
| Profondeur                    | 43,0 mm                                      |
| Profondeur En Saillie         | 15 mm                                        |
| Poids Du Produit              | 0,0585 kg                                    |

### Environnement

|        |             |
|--------|-------------|
| Normes | CEI 60669-1 |
|--------|-------------|

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Certifications Du Produit              | TSE<br>VDE<br>NF |
| Labels Qualité                         | CE<br>UKR        |
| Degré De Protection (Ip)               | IP20             |
| Température Ambiante De Fonctionnement | -5...40 °C       |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 8,000 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 59,000 g  |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 9,500 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 18,500 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 27,500 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 659,000 g |
| Type D'Emballage 3             | S04       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 120       |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 8,452 kg  |

Développement durable



Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |