

Fiche Produit

Spécifications



Canalis KB - connecteur de dérivation - 16A - sélection de ph sans protection

KBC16DCB21

! La production de ce produit a été arrêtée le: 5 févr. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! Fin de service le: 12 sept. 2023

Principales

Gamme	Canalis
Type D'Offre	Système de contrôle
Type De Produit Ou Équipement	Connecteur
Application	Éclairage Distribution de prises électriques
Compatibilité De Gamme	Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	16 A à 35 °C
Tension Assignée De Service (Us)	230...240 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Protocole De Communication	DALI KNX
Polarité Dérivation	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
Type De Connecteur D'Unité De Dérivation	Avec sélection de phase
Couleur Du Bloc De Dérivation	Bleu

Complémentaires

Couleur	Crème (RAL 9001)
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
[Ui] Tension D'Isolément	690 V
Type De Protection	Sans protection
Largeur	168 mm
Profondeur	33 mm
Hauteur	53 mm
Poids Du Produit	90 g
Quantité Du Lot	Lot de 10
Normes	EN/CEI 61439-1 EN/CEI 61439-6

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à EN/CEI 60529
------------------------	----------------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,5 cm
Poids De L'Emballage 1	92,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	12 cm
Largeur De L'Emballage 2	16 cm
Longueur De L'Emballage 2	25 cm
Poids De L'Emballage 2	986 g
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	440
Hauteur De L'Emballage 3	62,5 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	43,384 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises