

Fiche Produit

Spécifications



TeSys LE1D - démarreur en coffret - 25A - bobine 24Vca

LE1D25B7

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 28 juil. 2022
- ⚠ Fin de service le: 27 nov. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys LE
Nom De L'Appareil	LE1D
Type De Produit Ou Équipement	Démarreur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie D'Emploi	AC-3
Composition De L'Appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur
Type De Commande	Bouton-poussoir démarrage vert I Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Puissance Moteur Kw	11 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz 11 kW à 415 V CA 50/60 Hz 11 kW à 440 V CA 50/60 Hz 15 kW à 500 V CA 50/60 Hz 15 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
Courant Thermique À L'Air Libre Conventionnel [Ith]	22 A
Tension Du Circuit De Commande [Uc]	24 V CA 50/60 Hz
Nombre D'Entrée De Câble	2 entrée câble: ISO20 haut 2 entrée câble: ISO25 haut 2 entrée câble: ISO20 inférieur 2 entrée câble: ISO25 inférieur 2 entrée câble: Pg 16 inférieur 2 entrée câble: Pg 21 inférieur
Largeur	101 mm
Hauteur	201 mm
Profondeur	153,5 mm
Poids Du Produit	1,015 kg

Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique D'Environnement	Standard
Certifications Du Produit	UKCA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	24 cm
Poids De L'Emballage 1	1,015 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)