

Fiche Produit

Spécifications



Linergy DS - répartiteur étagé unipolaire - 125A - 10 trous

LGY112510

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy DS
Type De Produit Ou Équipement	Répartiteur

Complémentaires

Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires Associés	Enveloppes Spacial
Description Des Pôles	1P
Départs Du Bornier Répartiteur	10 trous
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V CA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	125 A à 40 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	4,2 kA pour 1s
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	25 kA
Mode De Raccordement	Alimentation : borne à vis 2 câble(s) 10...35 mm² rigide Alimentation : borne à vis 2 câble(s) 6...35 mm² souple avec extrémité de câble Distribution : borne à vis 2 câble(s) 2,5...25 mm² rigide Distribution : borne à vis 2 câble(s) 1,5...16 mm² souple avec extrémité de câble Distribution : borne à vis 6 câble(s) 1,5...16 mm² rigide Distribution : borne à vis 6 câble(s) 1,5...10 mm² souple avec extrémité de câble
Couple De Serrage	2 N.m distribution: 7,5 mm plat tournevis 2 N.m distribution: 7,5 mm PZ2 tournevis 8 N.m alimentation: 9,5 mm plat tournevis 8 N.m alimentation: 9,5 mm PZ2 tournevis 2 N.m distribution: 5,8 mm plat tournevis 2 N.m distribution: 5,8 mm PZ2 tournevis
Pas De 9 Mm	3
Hauteur	85 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	50,5 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids Du Produit	0,127 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Degré De Pollution	3
Catégorie De Surtension	III
Tenue Diélectrique	2500 V
Normes	EN/CEI 61439-1 EN/CEI 60947-7-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,900 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	140,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	80
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,714 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)