



Automatsikring C60HDC C 10A 2P

MGN61528

! Udgået den: 13. feb. 2022

! End-of-service den: 31. dec. 2022

EAN-nr: 3606480056987

! Udgået

Egenskaber

Sortiment	Multi 9
Produktnavn	Multi 9 C60H-DC
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enheds Forkortelse	"C60H-DC"
Enhedens Anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	2P
Antal Beskyttede Poler	2
[In] Mærkestrøm	10 A ved 25 °C
Netværkstype	DC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Brydeevne	20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "GB 14048.2" 10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "GB 14048.2" 6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "GB 14048.2" 20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 5 kA air ved 12...500 V DC i henhold til UL 1077
Anvendelseskategori	Kategori A i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet For Adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"

Produktinformationer

[Ue] Nominel Driftsspænding	12...500 V DC
Kortslutningsudløserens Aktiveringsgrænse	8.5 x In +/- 20% AC
[Ics] Nominel Brydeevne	4,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 500 V DC 7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 440 V DC 15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 220 V DC 15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 220 V DC 7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V DC 4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 500 V DC
Begrænsningsklasse	3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ui] Isolationsspænding	500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type Af Betjening	Vippearm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Lokationsindikator	ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage Tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinne/Distributionsblok	Top eller bund: standard
Antal Moduler Á 9 Mm	4
Højde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vægt	0,256 kg
Farve	Grå
Mekanisk Holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	3000 kredsløb "L/R = 2 ms"
Beregnet For Hængelåse	Låsbar
Beskrivelse Af Låsemuligheder	I position 0
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (top eller bund)1...25 mm² (AWG 18...AWG 4) - stiv snoet Tunnel type klemrække (top eller bund)1...16 mm² (AWG 18...AWG 6) - Fleksibel Tunnel type klemrække (top eller bund)1...16 mm² (AWG 18...AWG 6) - fleksibel med tyllerør Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...10 mm² (AWG 18...AWG 8) - stiv snoet Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...10 mm² (AWG 18...AWG 8) - Fleksibel Tunnel type klemrække (top eller bund) - 2 kabel(er) 1...10 mm² (AWG 18...AWG 8) - fleksibel med tyllerør Tunnel type klemrække (top eller bund) - 3 kabel(er) 1 mm² ("AWG 18") - fleksibel snoet
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2,5 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

Standarder	UL 1077 "GB 14048.2" "EN/IEC 60947-2"
Productcertificeringer	UR CCC IEC
Ip Kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Overspændingskategori	IV
Tropetilpasning	2 i henhold til "IEC 60068-2" 2 i henhold til "GB 14048.2"
Relativ Fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Temperatur Ved Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,5 cm
Pakke 1 Længde	3,6 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Pakke 1 Vægt	226 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------