

Fiche Produit

Spécifications



TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 0,15..0,6A - 24Vcc

LUCAX6BL

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 5 févr. 2023

! Fin de service le: 12 sept. 2023

Principales

Gamme	TeSys
Gamme De Produit	TeSys Ultra
Nom Du Produit	TeSys Ultra
Nom De L'Appareil	LUCA
Type De Produit Ou Équipement	Unité de contrôle standard
Application	Contrôle moteur Protection moteur
Application Spécifique Du Produit	Critères protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit
Fonction Principale Disponible	Protection de fuite à la terre Protection contre surintensité et court-circuit Protection contre les défauts et déséquilibres de phase Réinitialisation manuelle
Compatibilité Produit	Base d'alimentation LUB12 Base d'alimentation LUB32 Base d'alimentation LUB38 Base d'alimentation LUB120 Base d'alimentation LUB320 Base d'alimentation LUB380 Discontacteur inverseur LU2B12BL Discontacteur inverseur LU2B32BL Discontacteur inverseur LU2B38BL
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA
Fréquence Du Réseau	40...60 Hz
Type De Charge	Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel
Catégorie D'Emploi	AC-43 AC-44 AC-41
Puissance Moteur Kw	0,09 kW à 400...440 V CA 50/60 Hz
Plage De Réglage Du Courant Nominal Moteur	0,15...0,6 A
Classe De Surcharge Thermique	Classe 10 - limite de fréquence: 40...60 Hz - compensation de température: -25...70 °C se conformer à CEI 60947-6-2 Classe 10 - limite de fréquence: 40...60 Hz - compensation de température: -25...70 °C se conformer à UL 508
Seuil De Déclenchement	14,2 x Ir +/- 20 %
Sensibilité À Une Perte De Phase	Oui
Tension Du Circuit De Commande [Uc]	24 V cc

Complémentaires

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Plage De Tension Du Circuit De Commande	20...27 V pour cc circuit 24 V en marche 14,5 V pour cc circuit 24 V perte de niveau
Consommation Électrique Typique	130 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB12 220 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB32 220 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB38 60 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUB12 80 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUB32 80 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUB38
Dissipation Thermique	2 W pour télécommande avec LUB12 3 W pour télécommande avec LUB32 3 W pour télécommande avec LUB38
Temps De Fonctionnement	35 ms ouverture avec LUB12 pour télécommande 35 ms ouverture avec LUB32 pour télécommande 35 ms ouverture avec LUB38 pour télécommande 70 ms fermeture avec LUB12 pour télécommande 70 ms fermeture avec LUB32 pour télécommande 70 ms fermeture avec LUB38 pour télécommande
Normes	EN 60947-6-2 CEI 60947-6-2 UL 60947-4-1, avec cloison de phase CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
Certifications Du Produit	CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Marine
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V se conformer à CEI 60947-6-2 600 V se conformer à UL 60947-4-1 600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-6-2
Déconnexion Sûre Du Circuit	SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1 SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1
Mode De Fixation	Kit enfichable (face avant)
Largeur	45 mm
Hauteur	66 mm
Profondeur	60 mm
Poids Du Produit	0,135 kg
Code De Compatibilité	LUCA

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 face avant et borniers câblés se conformer à CEI 60947-1 IP20 autres faces se conformer à CEI 60947-1 IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à CEI 60947-1
Traitement De Protection	TH se conformer à CEI 60068
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Tenue Au Feu	960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12 650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
Tenue Aux Chocs Mécaniques	10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27 15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27

Tenue Aux Vibrations	2 gn 5...300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Décharges Électrostatiques	8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
Résistance Aux Champs Rayonnés	10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue Aux Transitoires Rapides	2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4 4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue Aux Champs Radioélectriques	10 V se conformer à CEI 61000-4-6
Immunité Aux Micro Coupures	3 ms
Immunité Aux Creux De Tension	70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,000 cm
Poids De L'Emballage 1	119,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	23
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	3,002 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)