



Aktiv regenerering - 675 kW -
380...480 V

VW3A7258

! Udgået den: 17. sep. 2023

EAN-nr: 3606480216015

! Udgået

Egenskaber

Enheds Forkortelse	AIC
Antal Faser	3 faser
[Us] Nominel Forsyningsspænding	380...480 V +/- 10 %
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Mærkeeffekt I W	675 kW
Passer Til Serien	"Altivar 61" Altivar 71
Produktspecifik Applikation	Low harmonics Energy regeneration Component of the Active Front End
Kompatibilitet	"ATV61HC63N4D" 380...440 V AC med one variable speed drive ATV71HC50N4D 380...440 V AC med one variable speed drive "ATV61HC63N4D" 480 V AC med one variable speed drive ATV71HC50N4D 480 V AC med one variable speed drive ATV61H075N4...C63N4D DC med several variable speed drive on a common DC bus ATV71H075N4...C50N4D DC med several variable speed drive on a common DC bus ATV61EXA.C63N4...M11N4 DC med several variable speed drive on a common DC bus ATV71EXA.C50N4...M11N4 DC med several variable speed drive on a common DC bus
Montagetype	Built-in unit
Afkølingsmåde	Tvangskøling

Produktinformationer

Optagen Strøm	980 A ved 400 V 980 A ved 480 V
Input Power	676 kW ved 400 V 781 kW ved 480 V
Vedvarende Udgangsstrøm	1023 A ved 400 V 1023 A ved 480 V
Udgangsspænding	650 V DC - levering: 380...400 V AC 720 V DC - levering: 440 V AC 770 V DC - levering: 480 V AC
Termisk Tab	11060 W
Max Strøm	1.20 x nominal strøm (varighed = 60 s) 1.35 x nominel spænding (varighed = 2 s)
Voltage Drop At Rated Load	<30 % ved 380...400 V, <= 60 s <40 % ved 440 V, <= 60 s <40 % ved 480 V, <= 60 s

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Protokol Til Kommunikationsport	CANopen Modbus
Stiktype	"1 RJ45" til Modbus Han SUB-D 9 på RJ45 til CANopen
Valgkort	Communication bridge
Driftsstilling	Vertikal +/- 10 grad
Højde	1150 mm
Bredde	1110 mm
Dybde	377 mm
Vægt	300 kg

Miljø

Omgivelsesdata	"3K3" i henhold til "EN/IEC 60721-3-3" 3C2 i henhold til EN 60721-3-3 "3S2" i henhold til EN 60721-3-3
Relativ Fugtighed	0...95 %
Temperatur Ved Drift	45...60 °C (med strømtab af 2 % pr. °C) -10...45 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-25...70 °C
Driftshøjde	<= 1000 m uden tab 1000...3000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
Forureningsgrad	2 i henhold til EN 61800-5-1
Vibrationsmodstand	1.5 mm (f= 3...10 Hz) i henhold til "EN/IEC 60068-2-6" 0.6 gn (f= 10...200 Hz) i henhold til "EN/IEC 60068-2-6"
Modstandsdygtighed Overfor Stød	4 gn til 11 milisekund i henhold til "EN/IEC 60721-3-3"
Air Flow Surface	2000 cm²
Volume Af Køleluft	2400 m3/h til effekt kredsløb 660 m3/h til styrekredsløb
Ip Kapslingsklasse	IP00
Standarder	"EN/IEC 61800-5-1"
Produktcertificeringer	CE CSA (pending) UL (pending)

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	53,0 cm
Pakke 1 Længde	117,0 cm
Package 1 Length	145,0 cm
Pakke 1 Vægt	320,0 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	IN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel

 Kviksolvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Reach-Regulering [REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Kina Rohs-Regulering [Kina RoHS-erklæring](#)

Weee Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.