

Fiche Produit

Spécifications



BOBINE MX 380-415V 50/60HZ 440-480V 60HZ ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100-630

LV429388

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 nouvelle génération ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 nouvelle génération ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV nouvelle génération ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC nouvelle génération ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV nouvelle génération
Nom De L'Appareil	MX
Type De Produit Ou Équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type De Déclencheur Voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)
[Uc] Tension Circuit De Commande	380...415 V CA 50 Hz 440...480 V CA 60 Hz
Compatibilité De Gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX nouvelle génération ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX DC nouvelle génération ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Complémentaires

Seuil De Fonctionnement	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Temps De Réponse	50 ms
Type De Signal De Commande	Maintenu Impulsion
Durée De L'Impulsion	>= 20 ms
Courant Démarrage Alimentation	10 VA
Borne De Raccordement Auxiliaire	Ressort 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Longueur De Dénudage Des Fils	7 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur De L'Emballage 1	4,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,0 cm
Poids De L'Emballage 1	114,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,6 cm
Poids De L'Emballage 2	1,189 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	7,515 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

 Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises