



Harmony nødstopkasse komplet mærket "EMERGENCY STOP" og Ø40 mm nødstop med drej for at frigøre og 1xNO+2xNC monteret i låget

XALK178GTH29

EAN-nr: 3389110959314

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XALK"
Produkttype	Komplet trykknapskasse
Enheds Forkortelse	"XALK"
Anvendelse	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Anvendelse Af Trykknapskasse	Nødstopsfunktion
Farve På Bunden Af Kapsling	Light grey (RAL 7035)
Farve På Låg	Gul (RAL 1021)
Materiale	Polykarbonat
Betjeningsprofil	1 paddetrykknop
Betjeningsbeskrivelse	Rød "STOP" 1 NO + 2 NC
Nulstil	Drej for at frigøre
Kontrolstation Composition	1 paddetryk hoved Ø 40 mm trykknop, Rød 1 NO + 2 NC EMERGENCY STOP mærkning
Mærkningsplacering	Marking på kontrolstation
Kontaktbetjening	Langsom bryde

Produktinformationer

Kabelindgang	1 knock-out til kabelindgang 0...14 mm 2 knock-outs til Pg 13 kabel gland og ISO M20 0...12 mm
Vægt	0,194 kg
Modstandsdygtighed Overfor Højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Positiv Åbning	Med i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Arbejdsbevægelse	1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand) 2,6 mm (NO skiftende elektrisk tilstand) 4,3 mm (total vandring)
Drivkraft	44 N NC + NO skiftende elektrisk tilstand
Mekanisk Holdbarhed	300000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltulle i henhold til EN/IEC 60947-1 Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltulle i henhold til EN/IEC 60947-1
Tilspændingsmoment	0,8...1,2 N.m i henhold til EN/IEC 60947-1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Skruehovedtype	Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Kontaktmateriale	Sølv belagt (Ag/Ni)
Kortslutningsbeskyttelse	10 A holder til sikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Traditionel Udendørs Termisk Strøm [Ith]	10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Isolationsspænding [Ui]	600 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	6 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
Nominelt Strømforbrug [Ie]	3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk Holdbarhed	1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk Driftsikkerhed	$\Lambda < 10\exp(-6)$ ved 5 V, 1 mA i henhold til EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ ved 17 V, 5 mA i henhold til EN/IEC 60947-5-4

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Under Drift	-40...70 °C
Overspændingskategori	Klasse II i henhold til IEC 60536
Ip Kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Kapslingsklasse	NEMA 13 NEMA 4X
Ip Kapslingsklasse	IK03 conforming to EN 50102
Standarder	JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4
Vibrationsmodstand	5 gn ($f = 12 \dots 500$ Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed Overfor Stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,0 cm
Pakke 1 Længde	7,2 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Pakke 1 Vægt	178,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	S03
Antal Enheder I Pakke 2	40
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	7,567 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electric's forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓


Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15