



Harmony trykknaphoved i metal til hårdt miljø med fjeder-retur og Ø37 mm trykflade i sort farve med hvidt symbol

ZB4BC28012

! Udgået

! Udgået den: 23. jan. 2021

EAN-nr: 3606480444166

Egenskaber

Produktserie	Harmony XB4
Produkttype	Hoved til trykknop
Enheds Forkortelse	ZB4
Materiale Og Farve På Frontring	Forkromet metal
Hovedtype	Standard
Montagediameter	22 mm
Mindst Mulige Salgsantal	1

Produktinformationer

Bredde	37 mm
Højde	18,5 mm
Dybde	37 mm
Vægt	0,036 kg
Beskyttelsesklasse	Klasse I i henhold til IEC 61140
Form På Hoved	Rundt
Betjeningsprofil	fjeder-retur
Betjeningsprofil	Sort Plan, type H012 (Hvid)
Yderligere Egenskaber	Lodret montering
Mekanisk Holdbarhed	10000000 kredsløb
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed Overfor Stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Hovedgruppe	Barske miljøer
Produktgruppe	Plan med mærkning type H012
Farve På Trykflade Eller Linse	Sort
Mærkning	Type H012
Farve På Mærkning	Hvid

Kode For Elektrisk Sammensætning
C1 til <9 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C2 til <9 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Miljø

Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur Under Drift	-40...70 °C
Ip Kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP69K IP67 IP69
Nema Kapslingsklasse	Nema 4 i henhold til UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Modstandsdygtighed Overfor Højtryksrensning	90 Pa ved 82,5 °C
Ip Kapslingsklasse	IK06 conforming to IEC 62262
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 UL 508
Produktcertificeringer	CE CSA UL

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

✓ Reach Uden Svhc

✓ Uden Giftige Tungmetaller

✓ Kviksølvfri

✓ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

[EU RoHS-erklæring](#)

Kina Rohs-Regulering

[Kina RoHS-erklæring](#)

Miljømæssige Oplysninger


[Miljøprofil for produkt](#)

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Dimensions Drawings


Dimensions



Mounting and Clearance


Installation on Flat Surface

Without Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)


With Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

Technical Description

Marking Type H012




Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

