



## LAMPEKROP Ø16 M/MODSTAND 230V



ZB6EM1B

EAN-nr: 3389110274813

### Egenskaber

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Produktserie                    | Harmony XB6                |
| Produkttype                     | Komplet krop til pilot lys |
| Enheds Forkortelse              | ZB6                        |
| Mindst Mulige Salgsantal        | 5                          |
| Tilslutningklemmer              | Spadesko 2.8 x 0.5 mm      |
| Lyskilde                        | LED                        |
| Fatning                         | Integreret LED             |
| Forsyning Til Lysmodul          | Direkte                    |
| Farve På Lyskilde               | Hvid                       |
| Nominel Forsyningsspænding [Us] | 230...240 V AC             |

### Produktinformationer

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Højde                          | 14 mm                                                                                     |
| Dybde                          | 58 mm                                                                                     |
| Klemmenavn Iso N°1             | (X1-X2)PL                                                                                 |
| Vægt                           | 0,003 kg                                                                                  |
| Driftsstilling                 | Alle positioner                                                                           |
| Isolationsspænding [Ui]        | 250 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1                                       |
| Impulsmodstandsspænding [Uimp] | 4 kV i henhold til IEC 60947-1                                                            |
| Signaltyper                    | Fast                                                                                      |
| Grænse For Forsyningsspænding  | 195...264 V AC                                                                            |
| Modstand Mod Fysiske Stød      | 1 kV i kontakt i henhold til IEC 61000-4-5<br>2 kV i fri luft i henhold til IEC 61000-4-5 |

### Miljø

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Beskyttelsesbehandling              | TC                                |
| Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring | -40...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur Under Drift    | -25...70 °C                       |
| Beskyttelsesklasse                  | Klasse II i henhold til IEC 61140 |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                                          | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520                                                                                            |
| Produktcertificeringer                              | GOST<br>CSA<br>CCC<br>UL                                                                                                                                                                         |
| Vibrationsmodstand                                  | "± 3 mm" (f= 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6                                                                                         |
| Modstandsdygtighed Overfor Stød                     | 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Modstandsdygtighed Overfor Transienter              | 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                 |
| Modstandsdygtighed Overfor Elektromagnetiske Felter | 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3                                                                                                                                                               |
| Modstandsdygtighed Overfor Statisk Elektricitet     | 6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-2-6<br>8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-2-6                                                                   |
| Elektromagnetisk Stråling                           | Klasse B i henhold til IEC 55011                                                                                                                                                                 |

## Forpakkingsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype Af Pakke 1   | PCE       |
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 3,200 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 2,200 cm  |
| Package 1 Length        | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 3,000 g   |
| Enhedstype Af Pakke 2   | BB1       |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Højde           | 3,300 cm  |
| Pakke 2 Bredde          | 2,300 cm  |
| Pakke 2 Længde          | 6,600 cm  |
| Pakke 2 Vægt            | 17,000 g  |
| Enhedstype Af Pakke 3   | S01       |
| Antal Enheder I Pakke 3 | 200       |
| Pakke 3 Højde           | 15,000 cm |
| Pakke 3 Bredde          | 15,000 cm |
| Pakke 3 Længde          | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vægt            | 895,000 g |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | FR |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

# samhandelsbetingelser DK

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|

Bæredygtighed



**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed   RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse   [Ja](#)


Certificeringer og standarder

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regulering         | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs-Direktiv         | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)                                                                                                    |
| Kina Rohs-Regulering     | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>                                                                                                                             |
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>                                                                                                                         |
| Weee                     | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Cirkularitetsprofil      | <a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>                                                                                                                   |

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.