

# Fiche Produit

Spécifications



## EasyPact CVS - disjoncteur CVS250B TM250D - 4P/4d

LV525323

### Principales

|                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                              | EasyPact                                                                                                                                                                                 |
| Gamme De Produit                                   | Easypact CVS100...250                                                                                                                                                                    |
| Nom Du Produit                                     | EasyPact CVS                                                                                                                                                                             |
| Nom De L'Appareil                                  | CVS250B                                                                                                                                                                                  |
| Type De Produit Ou Équipement                      | Disjoncteur                                                                                                                                                                              |
| Application                                        | Distribution                                                                                                                                                                             |
| Description Des Pôles                              | 4P                                                                                                                                                                                       |
| Pôles Protégés                                     | 4d                                                                                                                                                                                       |
| Protection Contre Les Fuites À La Terre (Avec Vig) | Sans                                                                                                                                                                                     |
| [In] Courant Assigné D'Emploi                      | 250 A à 40 °C                                                                                                                                                                            |
| Type De Réseau                                     | CA                                                                                                                                                                                       |
| Catégorie D'Emploi                                 | Catégorie A                                                                                                                                                                              |
| [Icu] Pouvoir De Coupure                           | 40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>25 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Nom Du Déclencheur                                 | TM-D                                                                                                                                                                                     |
| Type De Déclencheur                                | Thermique-magnétique                                                                                                                                                                     |
| Calibre Du Déclencheur                             | 250 A à 40 °C                                                                                                                                                                            |
| Type De Protection                                 | Protection surcharge (thermique)<br>Protection (magnétique) court-circuit                                                                                                                |

### Complémentaires

|                                             |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs  | 8 kV conforming to EN/CEI 60947-2                                                                                                                                            |
| Fréquence Du Réseau                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                     |
| Codification Du Pouvoir De Coupure          | B                                                                                                                                                                            |
| [Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service | 15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>25 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Position Du Pôle Neutre                     | Gauche                                                                                                                                                                       |
| Endurance Mécanique                         | 20000 cycle                                                                                                                                                                  |
| Durée De Vie Électrique                     | 10000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2                                                                                                                              |
| Type De Commande                            | Par maneton                                                                                                                                                                  |
| Zone De Réglage De Protection Thermique     | 175...250 A                                                                                                                                                                  |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Réglage De Protection Du Neutre           | 1 x Ir (4d)     |
| Type De Réglage Du Seuil Long Retard (Ir) | Réglable        |
| Plage De Réglage Du Seuil Long Retard     | 0,7 à 1 x In    |
| Type De Réglage De La Temporisation       | Fixe            |
| Type De Réglage Du Seuil Instantané (Ii)  | Fixe            |
| Plage De Réglage Du Seuil Instantané      | 2500 A          |
| Coupure Pleinement Apparente              | Oui             |
| Support De Montage                        | Plaque arrière  |
| Mode D'Installation                       | Fixe            |
| Raccordement Amont                        | Façade          |
| Raccordement Aval                         | Façade          |
| Raccordement                              | Connexion à vis |
| "Pas" De Raccordement                     | 35 mm           |
| Code De Compatibilité                     | CVS250          |
| Largeur                                   | 140 mm          |
| Profondeur                                | 86 mm           |
| Hauteur                                   | 161 mm          |
| Poids Du Produit                          | 2,2 kg          |

## Environnement

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Normes                                            | CEI 60947-2<br>EN 60947-2    |
| Certifications Du Produit                         | GOST<br>CEI                  |
| Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques | Classe II                    |
| Degré De Pollution                                | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Degré De Protection Ip                            | IP40                         |
| Température Ambiante De Fonctionnement            | -25...70 °C                  |
| Température Ambiante De Stockage                  | -50...85 °C                  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 13,500 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 14,500 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 19,500 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 2,551 kg  |
| Type D'Emballage 2             | S04       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 9         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 40,000 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur De L'Emballage 2      | 60,000 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 23,860 kg  |
| Type D'Emballage 3             | P12        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 36         |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 45,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 103,836 kg |

Développement durable



Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |