

Fiche Produit

Spécifications



DISJONCTEUR DOMAE C 10A 1P- N 4500A 230VAC

19166

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 17 août 2022

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Domae
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	Domae MCB DPN
Application	Distribution
Description Des Pôles	1P + N
Nombre De Pôles Protégés	1
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	10 A
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	Icn 4500 A

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz
Limite De Déclenchement Magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement Magnétique	5,,,10 x In
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service En Court-Circuit	4500 A 100 % Icn se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Erreur de déclenchement
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	OUI
"Pas" De Raccordement	9 mm entre phase et neutre
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	81 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur	18 mm
Profondeur	75,5 mm
Poids Du Produit	0,19 kg
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	20000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - rigide Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - souple
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm for haut ou bas connection
Couple De Serrage	2 N.m haut ou bas
Protection Différentielle	Sans

Environnement

Normes	CEI 60529 CEI 60068-1 CEI 60898-1
Certifications Du Produit	IMQ KEMA
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Catégorie De Surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,9 cm
Poids De L'Emballage 1	118 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
 Produit Sans Halogènes	
Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.