

Fiche Produit

Spécifications



TeSys F - bobine LX1-F - 110..115Vca - 40/400Hz

LX1FH1102

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 d❖❖c. 2028

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou Équipement	Bobine de contacteur
Nom De L'Appareil	LX1FH
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires Associés	LC1F330 LC1F265
Type De Circuit De Commande	CA à 40...400 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	110...115 V CA 40...400 Hz
Résistance Moyenne	18,7 Ohm appel à 20 °C 440 Ohm maintien à 20 °C
Temps De Fonctionnement	100...170 ms ouverture 40...65 ms fermeture
Durée De Vie Mécanique	10 Mcycles
Vitesse De Commande Maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Puissance D'Appel En Va	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	8 W à 40...400 Hz

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-5...55 °C
Poids Du Produit	0,75 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,000 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur De L'Emballage 1	19,400 cm
Poids De L'Emballage 1	865,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	10,818 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	96
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	97,436 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach
	Sans Métaux Lourds Toxiques
	Sans Mercure
	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine