

Fiche Produit

Spécifications



Unica Alu va-et-vient 10 A connexion rapide 2 modules

MGU3.203.30

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 22 oct. 2021
- ⚠ Fin de service le: 23 nov. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Unica
Design	Unica Top - Unica Class
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur
Présentation Du Produit	Mécanisme
Type De Technologie	Électromécanique
Fonction Interrupteur	Va et vient
Nombre De Touches	1
Application	Éclairage
Équipement Inclus	Connexion d'alimentation interne
Nuance De La Couleur	Aluminium

Complémentaires

Courant Assigné D'Emploi	10 AX
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Résistance D'Isolément	> 5 MΩ à 500 V
Tenue Diélectrique	2000 V
Capacité Coupe-Charge Minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance D'Ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre De Modules	2 modules
Raccordement	Bornes sans vis
Section De Câble	0...2,5 mm² rigide câble 0...2,5 mm² souple câble
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
Mode De Fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Profondeur	34 mm
Profondeur D'Encastrement	22 mm
Poids Du Produit	0,0229 kg
Température Ambiante De Fonctionnement	25...35 °C
Température Ambiante De Stockage	0...50 °C
Normes	LV directive EMC directive EN 60669-1

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Caractéristique D'Environnement	Alcool Résistant aux UV Huile Savon liquide Pétrole Décolorant Acétone Liquide de nettoyage pour vitres

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,500 cm
Poids De L'Emballage 1	25,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	33,500 cm
Poids De L'Emballage 2	324,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	3,612 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises