

Fiche Produit

Spécifications



2 Switch, Odace, mechanism with fixing frame, 1-pole 2-way, electromechanical, 10AX, IP21D, white

S520213

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 janv. 2024

Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	Éclairage

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Type De Technologie	Électromécanique
Fonction Interrupteur	Va et vient
Nombre De Touches	2
Commande	Enjoliveur
Équipement Inclus	Connexion d'alimentation interne
Mode De Fixation	Par vis
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brillant
Type D'Emballage	Capot de protection
Courant Assigné D'Emploi	10 AX
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Type De Charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité Minimum De Coupure De La Charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée De Vie En Cycles	20000 cycle à ON / OFF (cos φ = 0,6 et Ue nominal)
Durée De Vie Électrique	20000 cycle à ON / OFF (cos φ = 0,6 et Ue nominal)
Nombre De Sorties	6 bornes sans vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Indication De Tension	Éclairage

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,6 mm
Profondeur D'Encastrement	18,75 mm
Poids Du Produit	0,04 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Tenue Diélectrique	2000 V
Température Ambiante De Fonctionnement	5...35 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications Du Produit	Aenor: 030/2237 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 604950 N NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,300 cm
Poids De L'Emballage 1	46,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,200 cm
Largeur De L'Emballage 2	17,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	37,000 cm
Poids De L'Emballage 2	590,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm

Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	7,846 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises