



démarrateur-ralentisseur progressif ALTISTART 210A 400V

ATS48C21Q

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 2 mai 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Altistart 48
Type De Produit Ou Équipement	Démarrateur progressif
Destination Du Produit	Moteurs asynchrones
Application Spécifique Du Produit	Industrie et pompes robustes
Nom De L'Appareil	ATS48
Catégorie D'Emploi	AC-53A
Tension D'Alimentation	230 à 415 V - 15...10 %
Fréquence D'Alimentation	50...60 Hz - 5...5 %
Puissance Moteur Kw	55 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard 90 kW à 230 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères 90 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères 110 kW à 230 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard 110 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard 132 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères 160 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard 45 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères

Complémentaires

Raccordement De L'Appareil	Aux bornes en triangle du moteur Dans la ligne d'alimentation du moteur
Type De Protection	Défaut de phase : ligne Protection thermique : moteur Protection thermique : démarreur
Normes	EN/CEI 60947-4-2
Certifications Du Produit	GOST SEPRO CSA C-Tick NOM 117 TCF UL CCC DNV
Marquage	CE
Nombre D'Entrées Logiques	5

Type D'Entrée Logique	PTC, 750 Ohm à 25 °C (Stop, Run, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
Entrée Logique	Logique positive Stop, Run, LI3, LI4 à l'état 0 : < 5 V et <= 2 mA à l'état 1 : > 11 V, >= 5 mA
Courant Commuté Minimum	10 mA à 6 V CC pour sorties relais
Nombre De Sorties Logiques	2
Type De Sortie Logique	(LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables (LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables (R1) sorties relais relais de défaut "F" (R2) sorties relais fin du relais de démarrage "F" (R3) sorties relais à moteur "F"
Type De Sortie Analogique	Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
Protocole De Communication	Modbus
Type De Connecteur	1 RJ45
Liaison Informatique De Communication	Série
Interface Physique	RS485 multipoint
Vitesse De Transmission	4800, 9600 or 19200 bps
Fonctions Disponibles	Contournement externe (optionnel)
Position De Montage	Vertical +/- 10 degrés
Hauteur	380 mm
Largeur	320 mm
Profondeur	265 mm
Poids Du Produit	18,2 kg

Environnement

Compatibilité Électromagnétique	Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à CEI 60947-4-2 Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12 Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4 Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Humidité Relative	0...95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/CEI 60068-2-3
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	40...60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C) -10...40 °C (sans déclassement)
Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m sans déclassement > 1000...2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	72,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	60,000 cm
Poids De L'Emballage 1	21,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------


Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
-------------------	--

Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
-----------------------	--

Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

Encombrements

Dimensions



(1) Vue de droite
(2) Vue de face

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement

