

Fiche Produit

Spécifications



APC Smart-UPS C 1 500 VA, écran LCD, RM 2U 230 V

SMC1500I-2U

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead Time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Autre Tension D'Entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Puissance Nominale En W	900 W
Puissance Nominale En Va	1500 VA
Type De Connexion Entrée	CEI 320 C14
Type De Connexion Sortie	4 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers
Nombre D'Unité De Rack	2U
Nombre De Câbles	1
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement Fournis	CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Supports de montage en rack Câble USB

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Runtime Étendu	0
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	3 H
Nombre De Quantité De Batterie De Rechange	1
Durée De Vie De La Batterie	4...6 année(s)
Batterie De Remplacement	APCRBC132 APCRBC157
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	86 W nominal

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Généralités

Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Sous-Catégorie De Produits Web	Entry level
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	45,7 cm
Poids Du Produit	28,64 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	Plus bas
Mode D'Installation	Rack montée
Deux Poteaux Montables	1
Compatible Usb	Yes

Entrée

Limites De La Tension D'Entrée	170...300 V réglable 180...287 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

Sortie

Distorsion Harmonique	Moins de 5 % à pleine charge
Puissance Configurable Max. (Va)	1500 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	900 W
Temps De Transfert	2 ms en moyenne
Type Ups	Line interactive
Wave Type	Sinusoïde
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau

Conformité

Certifications Du Produit	C-Tick CE CSA GOST VDE EAC
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Niveau Acoustique	46 dBA
Dissipation Thermique	90 Btu/h

Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
Humidité Relative	0...95 %
Humidité Relative De Stockage	0...95 %

Communication et gestion

Panel De Configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Emplacement Disponible	0
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	459 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	25,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	59,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	60,3 cm
Poids De L'Emballage 1	31,91 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)