

Fiche Produit

Spécifications



Lexium - module de connexion pour conn. industriel - EthecCAT - 4DI-source-STO

VW3M9106

Principales

Gamme De Produit	Lexium 32i
Type De Produit Ou Équipement	Module de connexion
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de raccordement
Raccordement Électrique	Connecteur industriel

Complémentaires

Conformité	Unité de contrôle LXM32i EtherCAT Unité de contrôle LXM32i Profinet
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Moteur BMI avec unité de contrôle variateur Lexium32i
Compatibilité De Gamme	Lexium 32i
Interface De Communication	EtherCAT Profinet
Type D'Entrée/Sortie	4 entrées numériques
Entrée Logique	Source
Fonction De Sécurité	STO (suppression sûre du couple)
Poids Du Produit	0,22 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,200 cm
Poids De L'Emballage 1	222,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	3,280 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)


Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Schémas de raccordement

Connexion de module d'E/S pour EtherCAT avec connecteurs industriels



- (1) IN
- (2) OUT

Signal	Signification
+24VDC	Alimentation de signal 24 V
0VDC	Potentiel de référence vers + 24 Vcc
DI0	Entrée numérique 0
DI1	Entrée numérique 1
DI2	Entrée numérique 2
DI3	Entrée numérique 3
STO_A	Fonction de sécurité STO
STO_COM	Potentiel de référence pour fonction de sécurité STO
STO_B	Fonction de sécurité STO
SHLD	Blindage (relié à la terre en interne)
Tx+	Signal d'émission Ethernet +
Tx-	Signal d'émission Ethernet -
Rx+	Signal de réception Ethernet +

Signal	Signification
Rx-	Signal de réception Ethernet -
NC	Non connecté