

Fiche Produit

Spécifications



TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 2F+2O - bornes à vis-étriers

LA1KN22

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys K
Type De Produit Ou Équipement	Bloc de contact auxiliaire
Nom De L'Appareil	LA1
Compatibilité De Gamme	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Emplacement De Montage	Façade
Composition Des Pôles	2NO+2NF
Fonctionnement Des Contacts	Instantané
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 25...400 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V se conformer à CEI 60947-5-1 600 V se conformer à UL 60947-5-1 600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A (at 50 °C)
Normes	EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Certifications Du Produit	schéma CB CCC UL CSA CE UKCA

Complémentaires

Pouvoir Nominal D'Enclenchement Irms	110 A at <= 690 V CA conforming to CEI 60947
Courant Temporaire Admissible	80 A 1s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Calibre Du Fusible À Associer	10 A gG at <= 690 V conforming to CEI 60947
Courant Commuté Minimum	5 mA
Tension De Commutation Minimale	17 V
Distance De Non-Recouvrement	0,5 mm
Résistance D'Isolement	> 10 MΩ

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34...1,5 mm²souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...4 mm²souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...4 mm²rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34...1,5 mm²souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...4 mm²souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...4 mm²rigide
Couple De Serrage	1,3 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 1,3 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
Hauteur	30 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	35 mm
Poids Du Produit	0,045 kg

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Environnement normal
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Traitement De Protection	TC se conformer à CEI 60068
Température Ambiante De Stockage	-50...80 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...50 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,295 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,823 cm
Longueur De L'Emballage 1	3,917 cm
Poids De L'Emballage 1	30,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	4,4 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,698 cm
Longueur De L'Emballage 2	15,45 cm
Poids De L'Emballage 2	401,0 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	4,651 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises