



kontaktor, Acti9 iCTK, 25 A, 2 NO,
250 V, mähis 230...240 V

A9C40225

Peamine

Range Of Product	Acti9
Toote Nimi	Acti9 iCTK
Toote Või Komponenti Tüüp	Contactor
Seadme Lühinimi	iCTK
Seadme Rakendus	Motor-heating-lighting
Poles	2P
[Ie] Rated Operational Current	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Pole Contact Composition	2 NO
Võrgu Tüüp	AC
Juhtimiseadme Tüüp	Kaugjuhtimispuht
[Uc] Control Circuit Voltage	230...240 V AC 50 Hz

Täiendav

Võrgu Sagedus	50 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC 50 Hz
Maximum Power	1,2 W 250 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Control Signal Type	Maintained
Switching Frequency	100 switching operations/day
Kohalik Signalisatsioon	Action indicator
Hold-In Power Consumption In Va	2,7 VA
Inrush Power In Va	9,2 VA
Paigaldusviis	Clip-on
Paigaldamise Tugi	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Sammud	2
Kõrgus	81 mm
Laius	18 mm
Sügavus	68,5 mm
Värv	Valge

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Mehaaniline Vastupidavus	1000000 tsükliid
Electrical Durability	80000 tsükliid IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 25000 tsükliid IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 tsükliid IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 80000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 tsükliid EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Connections - Terminals	Control circuit tunnel type terminals 2 1,5 mm² jäik Toiteahel tunnel type terminals 1 1...4 mm² painduv Toiteahel tunnel type terminals 1 1,5...6 mm² jäik Control circuit tunnel type terminals 1 1,5...2,5 mm² jäik Control circuit tunnel type terminals 2 1,5...2,5 mm² painduv
Tightening Torque	Control circuit: 0,8 N.m Toiteahel: 0,8 N.m
Toote Ühilduvus	No auxiliary
Compatibility Code	ICT
Turusegment	Elamud Väikesed ärihooned

Keskkond

Standardid	IEC/EN 61095
Noise Level	30 dB
Heat Dissipation	0,9 W 50/60 Hz
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	2
Tropicalisation	2 IEC 60068-1 2
Relative Humidity	95 % 55 °C
Käitamiskõrgus	2000 m
Välisõhu Töötemperatuur	-5...60 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-40...70 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	1,800 cm
Pakendi Laius 1	7,500 cm
Pakendi Pikkus 1	8,500 cm
Pakendi Kaal 1	116,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	12
Pakendi Kõrgus 2	8,000 cm
Pakendi Laius 2	9,000 cm
Pakendi Pikkus 2	22,000 cm
Pakendi Kaal 2	1,455 kg
Pakendi Tüüp 3	S03

Ühikute Arv Pakendis 3	72
Pakendi Kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi Laius 3	30,000 cm
Pakendi Pikkus 3	40,000 cm
Pakendi Kaal 3	9,142 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

- ✓

Elavhõbedavaba
- ✓

Rohs Eranditeave

Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastab eranditele
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad