



Switch disconnecter fuse, FuPact INFC32, 32 A, 4 poles 3F, fuse type NFC 10 x 38 mm, right side control

LV480654

! Tootmisest maas

! Tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 8. jaan 2021

Peamine

Tootevalik	INF32
Vahemik	FuPact
Toote Nimi	Fupact INF
Seadme Lühinimi	INFC32
Toote Või Komponenti Tüüp	Switch-disconnector-fuse
Seadme Rakendus	Kaitse
Postide Kirjeldus	4P
Protected Poles Description	3f
Kaitsme Tüüp	NFC
Kaitsme Suurus	10 x 38 mm
Võrgu Tüüp	DC AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz

Täiendav

Juhtimiseseadme Tüüp	Without handle
Rotary Handle Mounting Location	Lateral
Rotary Handle Mounting Style	Extended
Paigaldamise Tugi	Mounting plate DIN liist
[Ie] Rated Operational Current	AC-22A: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 32 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 32 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A: 32 A at 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A: 32 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 32 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 32 A at 125 V DC (2 poles in series) DC-22A: 32 A at 250 V DC (2 poles in series) DC-23A: 32 A at 500 V DC (4 poles in series) DC-23A: 32 A at 750 V DC (4 poles in series)

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	20,5 A 70 °C) horisontaalne 22 A 65 °C) horisontaalne 23,5 A 60 °C) horisontaalne 24,4 A 70 °C) vertikaalne 25 A 55 °C) horisontaalne 25 A 65 °C) vertikaalne 25,6 A 60 °C) vertikaalne 26,5 A 50 °C) horisontaalne 27,2 A 55 °C) vertikaalne 28 A 45 °C) horisontaalne 28,8 A 50 °C) vertikaalne 29,5 A 40 °C) horisontaalne 30,4 A 45 °C) vertikaalne 31 A 35 °C) horisontaalne 32 A 40 °C) 3,5 W 32 A 40 °C) vertikaalne
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	32 A 40 °C 3,5 W 300 mm x 350 mm x 200 mm)
Maximum Power	14 kW 380/400 V AC 50/60 Hz 15 kW 415 V AC 50/60 Hz 18 kW 500/525 V AC 50/60 Hz 25 kW 660/690 V AC 50/60 Hz 8 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
Rated Duty	Uninterrupted
Intermittent Duty Class	Class 120 - 60 %
[Ui] Rated Insulation Voltage	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	12 kV
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz AC-20 690 V DC DC-20
[Im] Rated Making And Breaking Capacity	Icm 105 kA 690 V DIN with fuse) Icm 176 kA 415 V BS with fuse) Icm 220 kA 500 V DIN with fuse) Icn 100 kA 500 V DIN with fuse) Icn 50 kA 690 V DIN with fuse) Icn 80 kA 415 V BS with fuse) Icm 6 kA 690 V without fuse) Icm 9 kA 415 V without fuse) Icm 7,5 kA 500 V without fuse)
Suitability For Isolation	Yes
Contact Position Indicator	Yes
Contact Operation	Double-break

Keskkond

Mehaaniline Vastupidavus	10000 tsüklid
Electrical Durability	AC-22A 1500 tsüklid 500 V AC 50/60 Hz AC-22A 1500 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 tsüklid 500 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	1 kA 1 s 0,18 kA 30 s 0,22 kA 20 s 0,57 kA 3 s
Design	Horizontal design
Connections Terminals	Screw clamp terminals
Connections - Terminals	Screw clamp terminals 32 A 0,5...10 mm² painduv Screw clamp terminals 32 A 0,5...10 mm² jäik
Tightening Torque	2 N.m terminal

Kõrgus	97 mm
Laius	142 mm
Sügavus	105 mm
Standardid	EN/IEC 60269-1 EN/IEC 60269-4 EN/IEC 60947-5 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-1
Toote Sertifikaadid	KEMA-KEUR
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to IEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK07 EN 50102 IK10 EN 50102
Pollution Degree	3
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-50...85 °C

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
✓	Pvc Vaba	

Sertifikaadid ja standardid

Eli Rohs Direktiiv	Vastavus ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.