


Fiche Produit

Spécifications



Time delay block,Easy TeSys Control,on delay,1 NO + 1 NC

LAETSD

Principales

Gamme	Easy TeSys
Gamme De Produit	Easy TeSys Control
Type De Produit Ou Équipement	Auxiliaire temporisable
Application	Signalisation
Nom De L'Appareil	LAET
Couleur	Gris (RAL 7011)

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	EasyPact EasyPact TVS LC1E
Emplacement De Montage	Façade
Manœuvre Des Contacts Auxiliaires	Contact Travail
Composition Des Pôles	1 NO+1NF
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	690 V - pour télécommande se conformer à CEI 60947-5-1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	<= 690 V
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	8 A (at 60 °C)
Pouvoir Nominal D'Enclenchement Irms	140 A CA conforming to CEI 60947-5-1
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	100 A - 1s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Type De Protection	Fusible gG 10 A
Endurance Mécanique	10 Mcycles
Courant Commuté Minimum	5 mA
Minimum Switching Voltage	17 V
Temps De Non-Chevauchement	1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO 1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO
Plage De Temporisation	1...30 s
Résistance D'Isolément	> 10 MΩ
Mode De Raccordement	Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigide ou flexible avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigide ou flexible sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigide ou flexible avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigide ou flexible sans embout
Poids Du Produit	0,06 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Standard
Normes	CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	GOST
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Traitement De Protection	TH se conformer à CEI 60068
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-60...80 °C
Altitude De Fonctionnement	3000 m sans déclassement

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,800 cm
Poids De L'Emballage 1	82,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	140
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	12,097 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises