



Rippjuhtimisjaam, Harmony XAC, plastik, kollane, püstoli käepide, 2 nupuga 2NO, 1 hädaseiskaja NC

XACA2073

Peamine

Tootevalik	Harmony XAC
Toote Või Komponenti Tüüp	Pendant control station
Seadme Lühinimi	XACA pistoli grip

Täiendav

Control Station Type	Double insulated
Korpuse Materjal	Polypropylene
Juhtimiseadme Tüüp	Intuitive
Elektrilise Vooluahela Tüüp	Control circuit
Korpuse Tüüp	Complete ready for use
Control Station Application	Control of 2-speed hoist motor
Control Station Composition	2 push-buttons + 1 emergency stop
Control Button Type	Stop push-button Ø 30 mm 1 NC latching First push-button 2 NO (2 step) raise, slow-fast Second push-button 2 NO (2 step) lower, slow-fast
Product Compatibility	ZB2BE102 for emergency stop ZB2BE101 + ZB2BE201 for each direction
Mehaaniline Blokeering	With mechanical interlocking
Control Station Colour	Yellow
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm² with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm² with or without cable end
Standardid	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60204-32
Toote Sertifikaadid	UL CSA
Kaitsekäitus	TH
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-40...70 °C
Vibration Resistance	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock Resistance	100 gn IEC 60068-2-27
Overvoltage Category	Class II IEC 61140
Ip Kaitse Tase	IP65vastabIEC 60529
Ik Kaitseaste	IK08 conforming to EN 50102

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Mehaaniline Vastupidavus	1000000 tsükliid
Cable Entry	Rubber sleeve with stepped entry 7...15 mm
Contact Code Designation	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A
[UI] Rated Insulation Voltage	600 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV IEC 60947-1
Contact Operation	Staggered Slow-break
Maximum Resistance Across Terminals	25 MOhm
Operating Force	13...15 N
Short-Circuit Protection	10 A sulavkaitse cartridge gG
Rated Operational Power In W	40 W DC-13 1000000 tsükliid 60 tsükkel/mn 120 V 0,5 induktsioon IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 1000000 tsükliid 60 tsükkel/mn 48 V 0,5 induktsioon IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 1000000 tsükliid 60 tsükkel/mn 24 V 0,5 induktsioon IEC 60947-5-1 appendix C
Terminals Description Iso N°1	(23-24)NO_CL (13-14)NO
Terminals Description Iso N°2	(11-12)NC
Terminali Identifikaator	(11-12)NC (13-14)NO
Netokaal	0,36 kg

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	7,700 cm
Pakendi Laius 1	11,800 cm
Pakendi Pikkus 1	34,100 cm
Pakendi Kaal 1	363,000 g
Pakendi Tüüp 2	S03
Ühikute Arv Pakendis 2	15
Pakendi Kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi Laius 2	30,000 cm
Pakendi Pikkus 2	40,000 cm
Pakendi Kaal 2	5,935 kg
Pakendi Tüüp 3	P06
Ühikute Arv Pakendis 3	120
Pakendi Kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi Laius 3	60,000 cm
Pakendi Pikkus 3	80,000 cm
Pakendi Kaal 3	58,124 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnavaline Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad