

Fiche Produit

Spécifications



COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 65A BOBINE 230V AVEC BOUTONS

LE1D65AP7

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 5 févr. 2023

! Fin de service le: 12 sept. 2023

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys LE
Nom De L'Appareil	LE1D
Type De Produit Ou Équipement	Démarrateur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie D'Emploi	AC-3
Composition De L'Appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur
Type De Commande	Bouton-poussoir démarrage vert I Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Puissance Moteur Kw	30 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz 37 kW à 415 V CA 50/60 Hz 37 kW à 440 V CA 50/60 Hz 37 kW à 500 V CA 50/60 Hz 37 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz 18,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
Courant Thermique À L'Air Libre Conventionnel [Ith]	65 A
Tension Du Circuit De Commande [Uc]	230 V CA 50/60 Hz
Nombre D'Entrée De Câble	1 entrée câble: ISO32 haut 3 entrée câble: 1 ISO20 + 2 ISO32 inférieur
Largeur	200 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	158,4 mm
Poids Du Produit	4,85 kg

Environnement

Matière	Tôle d'acier
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-5...40 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Certifications Du Produit	UKCA
---------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	32,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	41,0 cm
Poids De L'Emballage 1	6,0 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie