

Hoja de características del producto

Especificaciones



Limitador de sobretensiones transitorias y permanentes IGA, Acti9 Combi SPU, 3P+N, 40A

A9L20740

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Abreviado Del Equipo	Combi SPU
Nombre Del Producto	Acti9 CT
Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático con protección combinada contra sobretensiones
Función	Para corriente> 0,1 A
Número De Polos	3P + N
Número De Polos Protegidos	3
Posición De Neutro	Izquierda
[In] Corriente Nominal	40 A
Tipo De Red	AC
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Código De Curva	C
Capacidad De Corte	10 kA Icu acorde a Icu
Tipo De Control	Maneta
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Etiquetas De Calidad	CE AENOR
Pasos De 9 Mm	18
Altura	76 mm
Ancho	161 mm
Profundidad	102 mm
Peso Del Producto	0,98 kg
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Durabilidad Mecánica	20000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Tiempo De Respuesta	< 25 ns

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel - tipo de cable: PE) 1...35 mm² rígido
	Terminal tipo túnel - tipo de cable: PE) 1...25 mm² flexible
	Terminal tipo túnel - tipo de cable: L/N) 1...25 mm² rígido
	Terminal tipo túnel - tipo de cable: L/N) 1...16 mm² flexible
Par De Apriete	3,5 N.m

Complementario

Frecuencia De Red	50 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400 V AC 50 Hz
[Uc] Tensión De Funcionamiento Máxima Continua	Modo común, estado 1 260 V AC N/PE
	Modo diferencial, estado 1 340 V AC L/N
[Up] Nivel De Protección De Tensión	Modo común <1,5 kV tipo 2 N/PE
	Modo diferencial <1,5 kV tipo 2 L/N
Intensidad De Descarga Nominal	15 kA
Intensidad De Salida Máxima	40 kA
Umbral De Tensión De Disparo	275 V
Señalizaciones En Local	Señalización por descarga de sobretensiones, estado 1 LED (verde/rojo)
	Señalización por liberación de tensión, estado 1 bandera (blanco/rojo)
Indicador De Posición Del Contacto	Sí

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 Ancho	17,5 cm
Paquete 1 Longitud	10,8 cm
Paquete 1 Peso	1050 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	9,891 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	127,192 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil