

Fiche Produit

Spécifications



circuit breaker EasyPact
CVS100B, 25kA at 415VAC, 63A
TMD trip unit, 4P 3d

LV510315

Principales

Gamme	EasyPact
Gamme De Produit	Easypact CVS100...250
Nom Du Produit	EasyPact CVS
Nom De L'Appareil	CVS100B
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur
Application	Distribution
Description Des Pôles	4P
Pôles Protégés	3d
Protection Contre Les Fuites À La Terre (Avec Vigì)	Sans
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A à 40 °C
Type De Réseau	CA
Catégorie D'Emploi	Catégorie A
[Icu] Pouvoir De Coupure	40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Nom Du Déclencheur	TM-D
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre Du Déclencheur	63 A à 40 °C
Type De Protection	Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit

Complémentaires

[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV conforming to EN/CEI 60947-2
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Codification Du Pouvoir De Coupure	B
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Endurance Mécanique	30000 cycle
Durée De Vie Électrique	12000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2
Type De Commande	Par maneton
Zone De Réglage De Protection Thermique	44,1...63 A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Réglage De Protection Du Neutre	Aucune protection (3d)
Type De Réglage Du Seuil Long Retard (Ir)	Réglable
Plage De Réglage Du Seuil Long Retard	0,7 à 1 x In
Type De Réglage De La Temporisation	Fixe
Type De Réglage Du Seuil Instantané (Ii)	Fixe
Plage De Réglage Du Seuil Instantané	500 A
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Support De Montage	Plaque arrière
Mode D'Installation	Fixe
Raccordement Amont	Façade
Raccordement Aval	Façade
Raccordement	Connexion à vis
"Pas" De Raccordement	35 mm
Code De Compatibilité	CVS100
Largeur	140 mm
Profondeur	86 mm
Hauteur	161 mm
Poids Du Produit	1,9 kg

Environnement

Normes	EN 60947-2 CEI 60947-2
Certifications Du Produit	CEI GOST
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Degré De Protection Ip	IP40
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	18,900 cm
Poids De L'Emballage 1	2,361 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	9
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm

Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	22,009 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises