

Fiche Produit

Spécifications



circuit breaker EasyPact Vigi
CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 80 A
rating TM-D trip unit, MH Vigi
module, 4P 3d

LV510376

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

Principales

Gamme	EasyPact
Nom Du Produit	EasyPact CVS
Nom De L'Appareil	Vigi CVS100B
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur différentiel
Application	Distribution
Description Des Pôles	4P
Pôles Protégés	3d
Protection Contre Les Fuites À La Terre (Avec Vigi)	Avec
[In] Courant Assigné D'Emploi	80 A à 40 °C
Type De Réseau	CA
Catégorie D'Emploi	Catégorie A
[Icu] Pouvoir De Coupure	40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Nom Du Déclencheur	TM-D
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre Du Déclencheur	80 A à 40 °C
Type De Protection	Protection (magnétique) court-circuit Protection surcharge (thermique) Protection différentielle

Complémentaires

[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV conforming to EN/CEI 60947-2
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Codification Du Pouvoir De Coupure	B
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Endurance Mécanique	30000 cycle
Durée De Vie Électrique	12000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2
Type De Commande	Par maneton

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Zone De Réglage De Protection Thermique	56...80 A
Réglage De Protection Du Neutre	Aucune protection (3d)
Type De Réglage Du Seuil Long Retard (Ir)	Réglable
Plage De Réglage Du Seuil Long Retard	0,7 à 1 x In
Type De Réglage De La Temporisation	Fixe
Type De Réglage Du Seuil Instantané (Ii)	Fixe
Plage De Réglage Du Seuil Instantané	640 A
Nom Du Bloc Additif De Protection Différentielle	MH
Classe De Protection Différentielle	Classe A
Type De Réglage De Sensibilité Différentielle	Réglable 5 positions
[Idn] Plage De Réglage Du Seuil De Sensibilité Différentielle	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Type De Réglage De La Temporisation Protection Différentielle	Réglable 5 positions
[Δt] Réglage De Temporisation Protection Différentielle	0 ms 40 ms 60 ms 140 ms 150 ms 300 ms 310 ms 800 ms
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Plaque arrière
Raccordement Amont	Façade
Raccordement Aval	Façade
Raccordement	Connexion à vis
"Pas" De Raccordement	35 mm
Code De Compatibilité	CVS100
Largeur	140 mm
Profondeur	86 mm
Hauteur	236 mm
Poids Du Produit	2,2 kg

Environnement

Normes	EN 60947-2 CEI 60947-2
Certifications Du Produit	GOST CEI
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Degré De Protection Ip	IP40
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie