


Fiche Produit

Spécifications



TeSys F - bobine LX1-F - 220..240Vca - 40/400Hz

LX1FL220

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2028

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou Équipement	Bobine de contacteur
Nom De L'Appareil	LX1FL
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires Associés	LC1F630 LC1F1250
Type De Circuit De Commande	CA à 40...400 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	220...240 V CA 40...400 Hz
Inductance De Circuit Fermé	3,35 H
Résistance Moyenne	25,5 Ohm appel à 20 °C 730 Ohm maintien à 20 °C
Temps De Fonctionnement	100...200 ms ouverture 40...80 ms fermeture
Durée De Vie Mécanique	5 Mcycles
Vitesse De Commande Maxi	1200 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C) Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Puissance D'Appel En Va	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	20 W à 40...400 Hz

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-5...55 °C
Poids Du Produit	1,5 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,000 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur De L'Emballage 1	11,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,410 kg
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	9,027 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	48
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	83,036 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques
✓	Sans Mercure
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine