

Hoja de características del producto

Especificaciones



Magelis GTU - MODULO PREMIUM BOX GTU

HMIG3U

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
Tipo De Producto O Componente	Unidad base
Nombre Abreviado Del Equipo	Premium Box ((*))
Compatibilidad De Gama	Harmony GTU
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	12...24 V corriente continua alimentación

Complementario

Tipo De Conexión Integrada	Ethernet TCP/IP con capacidad de sujeción: 2 RJ45 Enlace serie COM1 RJ45 RS485, veloc transmisión: 110...115200 bit/s ((*)) Enlace serie COM1 RJ45 RS485, veloc transmisión: 187.5 kbit/s Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, veloc transmisión: 110...115200 bit/s ((*)) Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, veloc transmisión: 187.5 kbit/s Auxiliary port ((*)) bloco terminal Expansion unit ((*)) fieldbus card ((*)) USB 2.0 port con capacidad de sujeción: 2 USB tipo A USB 2.0 port mini B USB
Communication Port Protocol	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Sistema Operativo	Harmony
Software Package ((*))	Vijeo Designer run time ((*))
Nombre Del Procesador	CPU RISC 600 MHz
Mantenido Ti24	1 GB Tarjeta SD
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ((*))
Descripción De Memoria	256 MB RAM interno - tipo de cable: 2 placas de yeso de 13 mm) 512 kB NVRAM backup memory ((*))
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Ancho	188 mm
Altura	131 mm
Profundidad	45 mm
Peso Del Producto	0,9 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-02 UL 508 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 IEC 61132-3
--------	---

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL Generador ABS BV CCS DNV LR RINA UKCA UKEX
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Grado De Contaminación	2 acorde a IEC 61131-2 ed.3
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Resistencia A Las Vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) (estado 1) 5...9 Hz) acorde a IEC 61131-2 9.8 m/s² (estado 1) 9...150 Hz) acorde a IEC 61131-2
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática Nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,267 cm
Paquete 1 Ancho	21,441 cm
Paquete 1 Longitud	26,48 cm
Paquete 1 Peso	1,26 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	5762 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	78144 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de características del producto

HMIG3U

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Dimensiones exteriores



- 1 Parte frontal
- 2 Izquierda
- 3 Parte inferior