

Fiche Produit

Spécifications



Unica Blanc bouton-poussoir volets-roulants 10 A connexion rapide 2 modules

MGU3.207.18

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 janv. 2023

! Fin de service le: 24 avr. 2024

Principales

Gamme	Unica
Application	Contrôle
Type De Produit Ou Équipement	Contrôle du volet
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation Du Produit	Mécanisme
Courant Assigné D'Emploi	10 A
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Modules	2 modules
Type De Technologie	Électromécanique
Commande	Enjoliveur
Nombre De Touches	2
Fonction Interrupteur	Va et vient
Utilisation De L'Interrupteur	Volets roulants
Description Des Contacts	1 F/O
Verrouillage Mécanique	Vérouillage mécanique entre Haut et Bas
[Iu] Courant De Court Circuit	2,5 A pour moteur
Distance D'Ouverture	> 3 mm
Marquage	Bas Haut
Raccordement	Bornes sans vis
Section De Câble	2,5 mm² souple c♦♦ble 2,5 mm² rigide câble
Capacité Coupe-Charge Minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Durée De Vie Électrique	40000 cycle, cos phi = 0,6

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Résistance D'Isolément	> 5 MΩ à 500 V
Tenue Diélectrique	2000 V
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Normes	EN 60669-1 LV directive EMC directive
Température Ambiante De Fonctionnement	25...35 °C
Température Ambiante De Stockage	0...50 °C
Profondeur D'Encastrement	22 mm
Profondeur	34 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids Du Produit	0,0382 kg

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Résistant aux UV Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Décolorant Alcool Pétrole Huile

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,500 cm
Poids De L'Emballage 1	39,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	33,500 cm
Poids De L'Emballage 2	455,000 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	2,055 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises