


Hoja de características del producto

Especificaciones



Elemento recto especial 250A



KSA250ET4A

! Descatalogado desde el: 1 ene 2021

! Puesta fuera de servicio el: 20 ene 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	Canalis
Nombre Abreviado Del Equipo	KSA
Tipo De Oferta	Estándar
Tipo De Producto O Componente	Canalización prefabricada
Descrip. B. Distrib.	Elemento recto de transporte
Función	Distribución de mediana potencia
Conductors Material	Aluminio
Polaridad Canalización Prefabricada	3L + PEN 3L + N + PE
Número De Salidas De Derivación	0
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	250 A en 35 °C
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Tipo De Dimensión	Hecho a medida
Longitud	500...1995 mm

Complementario

Posición De Neutro	Arriba
Posición De Montaje	Horizontal
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...690 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	10 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	28 kA
Conexión Eléctrica	Contacto deslizante lubricado
Ancho	146 mm
Profundidad	54 mm
Peso Del Producto	8 kg
Campo Magnético Radiado	0,69 µT
Límite Térmico	100000 kA².s

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Thdi	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A
Maximum Voltage Drop	<0,034 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,036 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,035 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,034 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	16,7 cm
Paquete 1 Longitud	208,3 cm
Paquete 1 Peso	13,2 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.