


Hoja de características del producto

Especificaciones



Cofret de derivación para fusible NF - T00 - 100 A con aislador - 3L + N + PE

KSB100SE4

Principal

Gama De Producto	Canalis
Compatibilidad De Gama	Canal CD Canalización prefabricada Canalis KT Canalización prefabricada
Tipo De Producto O Componente	Unidad de derivación
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KS busbar trunkingconexión Canalis KT. busbar trunking con capacidad de sujeción: KS tipo conexión
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	100 A en 35 °C
Protection Type	fuse isolator ((*)): para aM tipo cuchilla fusi00 - 100 A acorde a NF fuse isolator ((*)): para gG tipo cuchilla fusi00 - 100 A acorde a NF
Equipo Suministrado	fuse solicitar por separado
Modo De Montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad De La Unidad De Derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal de cable de cobre - ISO63 35 mm² flexible Terminal de cable de cobre - ISO63 50 mm² rígido
Door/Cover Opening Side	Derecha
Modo De Desconexión De Unidad De Derivación	Por apertura de puerta
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material Del Cuerpo	Plástico
Ancho	444 mm
Profundidad	128 mm
Depth (Door Open)	577.5 mm
Altura	220 mm
Peso Del Producto	5 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Sistema De Conexión A Tierra	TT TN-S IT
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,000 cm
Paquete 1 Ancho	24,000 cm
Paquete 1 Longitud	45,500 cm
Paquete 1 Peso	3,591 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	25
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	104,000 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas