

Fiche Produit

Spécifications



Odace, ronfleur Alu, 76...80 dB, 230 V, à vis

S530685

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 janv. 2024

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Odace
Gamme	Odace
Application	Alarme
Type De Produit Ou Équipement	Buzzer
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Par vis
Nuance De La Couleur	Aluminium
Courant Assigné D'Emploi	16 AX
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Raccordement	Bornes à vis
Nombre De Connecteurs Libres	2
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	2 x 1,5 mm² pour souple câble(s) 2 x 1,5 mm² pour multibrins câble(s) 2 x 1,5 mm² pour rigide câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	46,8 mm
Profondeur D'Encastrément	30,8 mm
Poids Du Produit	0,058 kg
Pression Acoustique	75 dB

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	5...35 °C
Normes	CEI 62080 2006/95/EEC
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,4 cm
Poids De L'Emballage 1	58 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	5,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	9 cm
Longueur De L'Emballage 2	37 cm
Poids De L'Emballage 2	376 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	2,534 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach	
 Sans Métaux Lourds Toxiques	
 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs Oui	
Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)