



Empty pendant control station,
Harmony XAC, plastic, yellow, 12
cut outs

XACA12

Peamine

Tootevalik	Harmony XAC
Toote Või Komponenti Tüüp	Pendant control station
Seadme Lühinimi	XACA

Täiendav

Control Station Type	Double insulated
Korpuse Materjal	Polypropylene
Elektrilise Vooluahela Tüüp	Control circuit
Korpuse Tüüp	Empty enclosure
Number Of Cut-Out	12 cut-outs
Control Station Colour	Yellow
Cable Entry	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Guard Rail	Without
Vertical Operator Cut-Out Centre	30 mm
Standardid	IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508
Toote Sertifikaadid	CCC GOST
Kaitsekäitus	TH
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-40...70 °C
Vibration Resistance	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock Resistance	100 gn IEC 60068-2-27
Overvoltage Category	Class II IEC 61140
Ip Kaitse Tase	IP65vastabIEC 60529
Ik Kaitseaste	IK08 conforming to IEC 62262
Mehaaniline Vastupidavus	1000000 tsüklid
Netokaal	1 kg

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
----------------	-----

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Pakendi Laius 1	9,500 cm
Pakendi Pikkus 1	74,000 cm
Pakendi Kaal 1	1,153 kg
Pakendi Tüüp 2	P06
Ühikute Arv Pakendis 2	30
Pakendi Kõrgus 2	75,000 cm
Pakendi Laius 2	60,000 cm
Pakendi Pikkus 2	80,000 cm
Pakendi Kaal 2	47,590 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah


Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62