

Hoja de características del producto

Especificaciones



MOUNTING PLATE TARIF NSX250 1P W300

03144

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto
Installation Description	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Aislamiento
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 4P, estado 1 Fijo INV250 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV100 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV160 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV200 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX100...160 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX250 vertical instalación
Número De Modulos Verticales (50 Mm)	12 módulos, estado 1 INV100, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 12 módulos, estado 1 INV100, directo en 300 mm cofret 12 módulos, estado 1 INV160, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 12 módulos, estado 1 INV160, directo en 300 mm cofret 12 módulos, estado 1 INV200, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 12 módulos, estado 1 INV200, directo en 300 mm cofret 12 módulos, estado 1 INV250, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 12 módulos, estado 1 INV250, directo en 300 mm cofret 9 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 9 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , directo en 300 mm cofret 9 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 9 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo en 300 mm cofret 9 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 9 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo en 300 mm cofret 9 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 9 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo en 300 mm cofret

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	NF C 15-100 IEC 61439-2
--------	----------------------------

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	300 mm
Altura	150 mm
Peso Del Producto	0,74 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact INV100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact INV100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact INV160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact INV160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact INV200 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact INV200 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact INV250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 12 150 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 9 150 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	22,000 cm
Paquete 1 Peso	764,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	16,068 kg

Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	78,800 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto