

Hoja de características del producto

Especificaciones



Linergy DX 1P 160A 6 Salidas

04031

! Descatalogado desde el: 17 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Bloque de distribución
Nombre Del Producto	Linergy DX
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P armario Prisma Prisma PH armario Prisma Prisma Pack 250 armario
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spatial
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de distribución de corriente
Grado De Protección Ip	IPxx B

Complementario

Soporte De Montaje	Carril DIN
Equipo Instalado	Acti 9, estado 1 Fijo C120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo C120 sin protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Fupact, estado 1 Fijo ISFT160 - control: maneta trans. fusible - vertical instalación Fupact, estado 1 Fijo ISFT100N - control: maneta trans. fusible - vertical instalación Multi 9, estado 1 Fijo NG125 con protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 NA - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 con protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 NA sin protección diferencial - control: maneta Fupact, estado 1 Fijo INF100...160 - control: En> 40 A - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: mando rotativo directo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Número De Polos	1P
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	750 V AC

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	160 A
[In] Corriente Nominal	160 A en 40 °C
[Icw] Corriente Temporal Admisible	5,5 kA para 1 s
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	24 kA
I²T En Activación	30250000 A².s
Conexiones - Terminales	Suministro, estado 1 terminal tipo túnel 70 mm² - tipo de cable: flexible) Suministro, estado 1 terminal tipo túnel 70 mm² - tipo de cable: rígido) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 6 6...16 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 6 6...16 mm² - tipo de cable: rígido)
Pasos De 9 Mm	4
Número Total De Módulos De 18 Mm	2
Altura	95 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	70 mm
Peso Del Producto	0,1 kg
Color	Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016)

Entorno

Grado De Contaminación	3
Resistencia Al Filamento Incandescente	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Normas	IEC 61439-1, en interior de Prisma IEC 61439-2, en interior de Prisma IEC 60947-7-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme
	Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
	Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.