

Hoja de características del producto

Especificaciones



Earth-leakage relay RH10M - 500 mA - 130 V

56126

! Descatalogado desde el: 9 abr 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	VigiPacT
Nombre Abreviado Del Equipo	RH10M
Tipo De Producto O Componente	Residual current protection relay ((*))
Aplicación Del Relé	Protección relé
Soporte De Montaje	Carril DIN
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo A
Tipo De Ajuste	On/off
Ajuste De Tipo De Sensibilidad De Fugas A Tierra De Corriente Residual	Fijo
Earth-Leakage Sensitivity	0,5 A
Earth-Leakage Time Delay	Instantáneo
Current Sensors Compatibility	Vigirex TOA Toroidales diferenciales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA Vigirex A Toroidales diferenciales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA Vigirex L Toroidales diferenciales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
[Ithe] Intensidad Térmica Convencional En La Envolvente	8 A
Carga Mínima	10 mA en 12 V
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	110...130 V AC 50/60 Hz 55...110 %
Consumo De Potencia En Va	4 VA
Monitored Distribution System	1000 V - AC en 50/60 Hz - tipo de cable: máximo) 1000 V - AC en 400 Hz - tipo de cable: máximo)
Sistema De Conexión A Tierra	TT IT TN-S
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Reset	Rearme manual

Complementario

Función De Prueba	Test remoto Local
Monitorización	Componentes electrónicos - tipo de cable: continuo) Alimentación - tipo de cable: continuo) Enlace relé/sensor - tipo de cable: continuo)
Tipo De Medición	Medición interna de corriente de fugas a tierra, rango: 80...100 %
Inviolabilidad De Los Ajustes	Protegido por cubierta precintable

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2...2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12 Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2...2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12 Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,25...2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12 Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2...2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12 Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2...4 mm² rígido AWG 24...AWG 12 Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25...2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12 Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14...1 mm² flexible AWG 26...AWG 16 Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14...1,5 mm² rígido AWG 26...AWG 16 Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25...0,5 mm² flexible AWG 26...AWG 16 Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14...1 mm² flexible AWG 26...AWG 16 Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14...1,5 mm² rígido AWG 26...AWG 16 Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25...0,5 mm² flexible AWG 26...AWG 16 Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2...2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12 Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2...4 mm² rígido AWG 24...AWG 12 Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25...2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	Alimentación auxiliar: 7 mm for superior connection Contactos de defecto: 8 mm for Inferior connection Contactos de test y borna de reset de defecto: 5 mm for Inferior connection Toroidal: 5 mm for superior connection Presencia de tensión: 8 mm for Inferior connection
Par De Apriete	Alimentación auxiliar: 0,6 N.m superior Contactos de defecto: 0,6 N.m Inferior Contactos de test y borna de reset de defecto: 0,25 N.m Inferior Toroidal: 0,25 N.m superior Presencia de tensión: 0,6 N.m Inferior
Pasos De 9 Mm	6
Normas	EN/IEC 60947-2 Annex M EN/IEC 60755 UL 1053 CAN/CSA C22.2 No. 144
Ancho	54 mm
Altura	81 mm
Profundidad	74 mm
Peso Del Producto	0,3 kg
Grado De Protección Ip	IP40 en cara frontal: conforming to EN/IEC 60529 IP30 en partes later.: conforming to EN/IEC 60529 IP20 en terminales de conexión: conforming to EN/IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to H
Resistencia Mecánica	Resistencia al fuego acorde a IEC 60695-2-1 Protección IK 2 joules, estado 1 IK07 acorde a H Vibraciones 13,2-100 Hz, estado 1 0,7 g Vibraciones 2-13,2 Hz, estado 1 +/- 1 mm

Entorno

Categoría De Sobretensión	IV
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II

Compatibilidad Electromagnética	Emisiones conducidas e irradiadas, estado 1 B acorde a CISPR 11 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad ante descarga electrostática, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-2 Susceptibilidad conducida de energía elevada, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-5 Susceptibilidad conducida de baja energía, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-4 Susceptibilidad radiada, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-3
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Grado De Contaminación	3 acorde a IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-55...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias