

Hoja de características del producto

Especificaciones



Seccionador NSXm 50NA 3P tornillo

LV426650

! Descatalogado desde el: 19 ene 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	ComPact
Nombre Del Producto	Compact NSXm
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Función	Para corriente> 0,1 A

Complementario

[In] Corriente Nominal	50 A
Número De Polos	3P
Tipo De Control	Maneta
Modo De Montaje	Ajustable en clip - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm) Mediante tornillos - tipo de cable: placa)
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	50 A - categoría utilización AC-23 AC 50/60 Hz 50 A - categoría utilización AC-22 AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	800 V acorde a En> 50 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Icw] Corriente Temporal Admisible	0,9 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	1,28 kA
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a En> 50 A
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a En> 50 A
Categoría De Empleo	Categoría A
Mechanical Durability	20000 ciclos acorde a IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In
Electrical Durability	10000 ciclos acorde a IEC 947-1 Annex F ed 5.2 para In en 440 V
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Paso De Conexión	27 mm 35 mm con esparcidores
Señalizaciones En Local	Presencia de contactos auxiliares, estado 1 bandera - tipo de cable: verde)
Toggle Padlocking (With Accessories)	Bloqueo mediante candado (OFF y ON)
Conexiones - Terminales	orejeta de compresión / barra colectora

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Par De Apriete	5 N.m para 2,5...10 mm ² 9 N.m para 16...95 mm ²
Tipo De Rosca	M6
Número De Ranuras	1 ranura(s) para interruptor del auxiliar OF - tipo de cable: conexión) 1 ranura(s) para interruptor de la alarma Dakota del Sur - tipo de cable: conexión) 1 ranura(s) para bobina de disparo MN o MX - tipo de cable: conexión)
Grosor	8 mm
Power Wire Stripping Length	20 mm
Etiquetas De Calidad	CE
Normas	HB2
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m sin disminución 5000 m con restricciones
Pasos De 9 Mm	9
Altura	137 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	80 mm
Peso Del Producto	1,06 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Entorno

Certificaciones De Producto	CCC Generador Marina
Grado De Protección Ip	Frontal, estado 1 IP40 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Grado De Contaminación	3 acorde a En> 40 A
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	22,0 cm
Paquete 1 Peso	1,132 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.