

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys Unidades de refrigeración, montaje lateral - 1000W a 400...440 V

NSYCU1K2P4

! Descatalogado desde el: 28 nov 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	CU
Tipo De Producto O Componente	Unidad de refrigeración
Mounting Type	Lado
Installation	Interior lado
Destino Del Producto	Para armario
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	400...500 V AC en 50/60 Hz, 2 fases
Rated Power	1000 W
Potencia De Enfriamiento	1000 W 50/60 Hz L35-L35 790 W 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	783 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	Nominal : 215 mm Total : 273 mm
[In] Corriente Nominal	2 A
Corriente De Entrada	8 A
Consumo De Energía En W	590 W en 50/60 Hz, L35-L35 670 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa De Eficiencia Energética	1,7
Tipo De Control	Controlador electrónico
Intervalo De Regulación De Temperatura	20...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	Máximo, estado 1 50 °C Interior del armario, estado 1 20...46 °C Fuera del armario, estado 1 20...50 °C
Noise Level	65 dB acorde a EN/ISO 3746
Presión	25 bar
Flow Rate	Circuito interno, estado 1 330 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 570 m3/h en 50/60 Hz
Peso Del Producto	29 kg
Tipo De Gas De Refrigeración	R134a - tipo de cable: 0,23 kg)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Type Of Filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo De Protección	Protección térmica, estado 1 T 4 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones De Producto	CE
Directivas	Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética 2006/42/CE - maquinaria
Normas	EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60204-1 EN 60335-2-40
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,5 cm
Paquete 1 Ancho	34,8 cm
Paquete 1 Longitud	78,3 cm
Paquete 1 Peso	29,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	120,5 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	236,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil