

Hoja de características del producto

Especificaciones



TERMINAL HMI 10"W BASICO

HMIST6500

Principal

Gama De Producto	Harmony ST6 & STW6
Tipo De Producto O Componente	Pantalla táctil
Nombre Del Procesador	ARM Cortex-A8

Complementario

Tamaño De Pantalla	10 pulgadas
Tipo De Pantalla	LCD TFT color
Color De Pantalla	17 million colours
Resolución De La Pantalla	1024 x 600 pixels WSVGA
Panel Táctil	Single touch analogue resistive ((**))
Vida Útil De La Luz Posterior	50000 horas con capacidad de sujeción: white
Brillo	16 niveles
Fuente Del Carácter	ASCII ASCII (caracteres europeos) Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) Katakana Coreano Taiwanés (chino tradicional)
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24 V corriente continua - tipo de cable: +/- 20 %)
Corriente De Entrada	30 A
Señalizaciones En Local	LED de estado verde, fijo para offline ((**)) LED de estado verde, fijo para operando LED de estado verde, parpadeo para operando LED de estado verde, faded ((**)) para stand-by LED de estado naranja, parpadeo para software starting up ((**)) LED de estado rojo, fijo para fuente de alimentación (ON) LED de estado rojo, parpadeo para operando LED de estado rojo, off para power supply (OFF) ((**))
Consumo De Potencia En W	12,6 W
Número De Páginas	200 páginas de aplicación
Software Package ((**))	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Frecuencia De Procesador	800 MHz
Puerto Ethernet	10/100BASE
Descripción De Memoria	1 GB device memory 512 kB backup memory ((**)) 128 MB user data memory

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Conexión Integrada	1 enlace serie COM1 - 1 SUB-D macho 9 pines - RS232C (velocidad: 2400...115200 bps)Inferior 1 enlace serie COM2 - RJ45 hembra - RS485 (velocidad: 2400...115200 bps)atrás enlace serie COM2 (velocidad: 2400...187500 bps)atrás 1 USB 2.0 tipo AInferior 1 USB 2.0 type micro B 2 Ethernet
Alimentación	Alimentación externa
Reloj En Tiempo Real	Incorporado 0...60 °C Incorporado 1000 golpes no energizados
Protocolos Descargables	Modbus Uni-TE Protocolos de terceros
Marca Del Producto	Schneider Electric Modicon Mitsubishi Melsec Omron Sysmac Rockwell Automation Allen-Bradley Siemens Simatic
Modo De Fijación	Con 4 tornillos, montaje el panel de 1,6 - 5 mm de espesor acorde a UL 61010-2-201 Con 4 tornillos acorde a IEC 61131-2 Con 4 tornillos acorde a IEC 61000-6-2
Material Del Envoltente	PC
Material Frontal	Aluminio
Marcado	CE
Dimensiones De Recorte	255 x 185 mm panel cut dimension
Altura	203 mm
Ancho	273 mm
Profundidad	47 mm
Peso Del Producto	1,3 kg

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
Normas	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certificaciones De Producto	CSA CE UKCA
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 61131-2 - tipo de cable: panel trasero) IP65 acorde a IEC 61131-2 - tipo de cable: panel frontal)
Grado De Protección Nema	NEMA 4 panel frontal (uso inter.) NEMA 13 panel frontal (en envoltente)
Resistencia A Los Choques	147 m/s ² para 11 ms - tipo de cable: Direcciones X, Y, Z durante 10 ciclos (aprox.100 min)) acorde a IEC 61131-2

Resistencia A Las Vibraciones	+/-3,5 mm (estado 1) 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) acorde a IEC 61131-2 9.8 m/s² (estado 1) 9...150 Hz)
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 2 kV (portas de alimentación) conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 1 kV (portas de Señal) Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 6 kV (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2 nivel 3 Prueba de inmunidad ante descarga electroestática - test level: 8 kV (descarga de aire)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,500 cm
Paquete 1 Ancho	28,000 cm
Paquete 1 Longitud	34,500 cm
Paquete 1 Peso	1,825 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	8,300 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Hoja de
características del
producto

HMIST6500

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Dimensiones exteriores




- (1): Parte frontal
- (2): Parte izquierda
- (3): Parte inferior

Dimensiones con tornillos de sujeción para instalación


Hoja de características del producto

HMIST6500



- (1): Parte frontal
- (2): Parte izquierda
- (3): Parte inferior
- (4): Parte superior

Dimensiones con cables



- (1): Parte posterior
- (2): Parte derecha


Hoja de características del producto

HMIST6500

Montaje y aislamiento


Montaje

Dimensiones del orificio del panel




A		B		C	
mm	in	mm	in	mm	in
255 (+1, -0)	10,04 (+0,04, -0)	185 (+1, -0)	7,28 (+0,04, -0)	De 1,6 a 5	De 0,06 a 0,2

Requisitos de instalación




- 1: Temperatura interna
- 2: Temperatura externa



- 1: Conector de alimentación

Ángulo de montaje



Distancias mínimas

Hoja de
características del
producto

HMIST6500

