

Hoja de características del producto

Especificaciones



interruptor escalonado de came - 2
pólos - 45° - 20 A - para Ø 22 mm

K2H014QCH

! Descatalogado desde el: 29 ene 2021

! No se fabrica

Principal

Gama De Producto	Harmony K
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de leva completo
Nombre De Componente	K2
[Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire	20 A
Ubicación De Montaje	Frontal
Modo De Fijación	Orificio de 22 mm Ø
Tipo Cabezal De Interruptor De Levas	Con placa frontal 45 x 45 mm
Tipo De Operador	Negro mango, longit = 35 mm
Candado De Maneta Giratoria	Sin
Presentación De Leyenda	Con metálico leyend, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 negro marcac
Función De Encendido De Leva	Stepping switch
Return	Sin
Posición Apagado	Con posición Off
Número De Polos	2P
Posiciones De Conmutación	Dcha: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
Grado De Protección Ip	IP65 conforming to IEC 529

Complementario

Número De Pasos	4
Ángulo De Conmutación	45 °
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Ithe] Intensidad Térmica Convencional En La Envolvente	16 A
Durabilidad Eléctrica	200000 ciclos AC-23 200000 ciclos AC-3 600000 ciclos AC-15 600000 ciclos AC-21
Rango De Operación	2,5 ciclos/mn AC-21 2,5 ciclos/mn AC-23 2,5 ciclos/mn AC-3 8,333 ciclos/mn AC-15
Corriente De Cortocircuito	10000 A
Protección Contra Cortocircuito	20 A cartucho fusible, tipo gG

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV en función de aislamiento 6 kV acorde a IEC 947-1
Funcionamiento De Contacto	Ruptura lenta
Apertura Positiva	Con
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminales de abrazadera-torn flexible, capacid sujeción: 2 x 1.5 mm² Terminales de abrazadera-torn sólido, capacid sujeción: 1 x 2.5 mm²
Durabilidad Mecánica	1000000 ciclos
Anchura Global Cad	45 mm
Altura Global Cad	50 mm
Profundidad Global Cad	79 mm
Peso Del Producto	0,215 kg

Entorno

Normas	EN 60947-3 para circuito de alimentación EN 60947-5-1 para circuito de control CENELEC EN 50013
Certificaciones De Producto	CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 fases
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Los Choques	30 gn acorde a IEC 68-2-27
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (estado 1) 10...150 Hz) acorde a IEC 68-2-6
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 536 Clase II acorde a NF C 20-030

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas