

Hoja de características del producto

Características

SMT1000RMI2U

Smart-UPS de APC 1000 VA LCD RM 2U 230 V



Resumen

Model Name	Smart-UPS de APC 1000 VA LCD RM 2U 230 V
Incluye	CD con software , Documentación en CD , Guía de instalación , Railes de soporte de montaje en rack , Cable de señal inteligente de SAI RS-232 , Cable USB
Tiempo de Conducción Estándar	Generalmente en existencias
Disponibilidad	Albania , Argelia , Andorra , Angora , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , COSTA DE MAFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia , República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	700 Watio / 1000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	700 Watio / 1000 VA
Voltaje de salida nominal	230V
Nota de voltaje de salida	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida	Menos del 5 % a carga completa
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	47-53 Hz para 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Otras tensiones de salida	220, 240V
Otras tensiones de salida	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada	IEC-320 C14
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	160 - 286 V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales	151 - 302V
Otras tensiones de entrada	220 , 240

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga	3 hora(s)
Sustitución de la batería	APCRBC132
Cantidad de RBC™	1

Comunicaciones & Gestión

Puerto Interfaz	RJ-45 serie , SmartSlot , USB
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1
Panel de Control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)	Optativo

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	459 Julios
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449

Descripción física

Altura máxima	85.0 mm
Anchura máxima	480.0 mm
Profundidad máxima	475.0 mm
Altura del bastidor	2 U
Peso neto	28.18 kg
Peso de envío	31.45 kg
Altura de Envío	251.0 mm
Anchura de Envío	594.0 mm
Profundidad de envío	603.0 mm
Color	Negro
Unidades en Palet	8.0

Descripción medioambiental

Temperatura de trabajo	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0-3000 metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0-15000 metros
Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad	45.000 dB

Disipación térmica online	56.000 BTU/h
---------------------------	--------------

Conformidad

Aceptaciones	CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL 1778 , VDE
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Estado de oferta sostenible

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
