

Hoja de características del producto

Especificaciones



Schneider Electric On-Line UPS 1000VA 230V

SR11KXIET

Visión general

Presentación	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	700 W
Potencia Nominal En Va	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Número De Unidad De Rack	2U
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	CD con software Cable de señal inteligente de SAI RS-232 manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Módulos De Baterías Incluidos	1
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Rbc™	1
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	109 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC31 RBC57

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Extendable Run Time	1
---------------------	---

General

Topología	Online de doble conversión
Number Of Power Module	700
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	8,5 cm
Profundidad	48,3 cm
Peso Del Producto	23 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
Barras De Separación	160...280 V

Salida

Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	700 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizado para principales
Wave Type	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Less than 3 % ((*))
Crest Factor ((*))	3:1
Bypass Type	Bypass incorporado
Información Adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	50 dBA
Disipación Térmica Online	324 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Ranuras Libres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Desconexión De Emergencia (Epo)	Optativo

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	420 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28,6 cm
Paquete 1 Ancho	63 cm
Paquete 1 Longitud	59,4 cm
Paquete 1 Peso	27,8 kg

Información Logística

País De Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
---------------------	--

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil