


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## TAP OFF UNIT FUPACT FUSE 355AGG LOW DISSIPATION

KH040SE351

! Descatalogado desde el: 29 abr 2022

! No se fabrica

### Principal

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Canalis                                                                                                                           |
| Compatibilidad De Gama               | Canal CD Canalización prefabricada<br>Canalis KH Canalización prefabricada                                                        |
| Tipo De Producto O Componente        | Unidad de derivación                                                                                                              |
| Busbar Trunking Compatibility        | Canalis KT. busbar trunking con capacidad de sujeción: KH tipo conexión<br>Canalis Contactor estrella KM1 busbar trunkingconexión |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo     | 400 A                                                                                                                             |
| Protection Type                      | Fupact INFD switch-disconnector fuse ((*)): DIN fusi2 - 400 A acorde a DIN 43653                                                  |
| Equipo Suministrado                  | switch-disconnector                                                                                                               |
| Modo De Montaje                      | Conexión with auto-clamping system                                                                                                |
| Polaridad De La Unidad De Derivación | 3L+PEN                                                                                                                            |

### Complementario

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Función                               | Distribución de mediana potencia  |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo        | 690 V                             |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 8 kV                              |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 800 V                             |
| Frecuencia De Red                     | 50/60 Hz                          |
| Tipo De Control                       | Mando rotativo                    |
| Normas                                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6        |
| Color                                 | Blanco - tipo de cable: RAL 9001) |
| Ancho                                 | 760 mm                            |
| Profundidad                           | 590 mm                            |
| Altura                                | 569 mm                            |

### Entorno

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sistema De Conexión A Tierra | TN-C                         |
| Grado De Protección Ip       | IP43 acorde a IEC 60529      |
| Grado De Protección Ik       | IK08 conforming to IEC 62262 |

### Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE   |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1     |
| Paquete 1 Altura                   | 69 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 71 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 85 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 89 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |