

Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - Ligador 63A 3F + N 12 módulos

KNB63SM412

Principal

Gama De Producto	Canalis
Compatibilidad De Gama	Canalis KN Canalización prefabricada
Tipo De Producto O Componente	Unidad de derivación
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KN busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	63 A
Tipo De Protección	Interruptor automático, estado 1 miniature circuit breaker (MCB)
Modo De Montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad De La Unidad De Derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de baja potencia
Equipo Suministrado	12 circuit-breaker solicitar por separado placa obturadora
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4,6 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Tunnel terminal - ISO50 25 mm² flexible Tunnel terminal - ISO50 25 mm² rígido
Door/Cover Opening Side	Derecha
Modo De Desconexión De Unidad De Derivación	Por apertura de puerta
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Pasos De 18 Mm	12
Ancho	417 mm
Profundidad	106 mm
Depth (Door Open)	491 mm
Altura	165 mm
Peso Del Producto	2,4 kg

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sistema De Conexión A Tierra	TT TN-S IT
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,700 cm
Paquete 1 Ancho	16,600 cm
Paquete 1 Longitud	41,900 cm
Paquete 1 Peso	1,760 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	44
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	100,000 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí
✓	Producto Libre De Halógenos

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.