


Hoja de características del producto

Especificaciones



Braking Resistor 10 Ohms 0,96 Kw IP20

VW3A7734

Principal

Compatibilidad De Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Proceso Altivar ATV600
Tipo De Producto O Componente	Resistor de frenado
Valor Óhmico	10 Ohm
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	24 V corriente continua 250 V AC

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 37 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 45 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 11 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 37 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 45 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 11 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 30 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 37 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV320 7,5 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 45 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 55 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 60 hp 600 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 75 hp 600 V ciclo normal
Ciclo De Funcionamiento	Ciclo normal (carga pesada) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo normal (carga normal) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potencia Media Disponible	0,96 kW en 50 °C
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal, capacidad de conexión: <= 35 mm² / AWG 3 para variador de velocidad Terminal, capacidad de conexión: <= 4 mm² / AWG 10 para interruptor de control de temperatura
Tipo De Protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	190 mm
Altura	640 mm
Profundidad	180 mm
Peso Del Producto	4,3 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,500 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	65,000 cm
Paquete 1 Peso	5,095 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	39,070 kg

Información Logística

País De Origen	DE
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de características del producto

VW3A7734

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vista lateral derecha y frontal




Dimensiones en mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	640	170	380	6,6 × 9


Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	25.20	6.69	14.96	0.26 × 0.35

Montaje y distancias mínimas




(1) Resistencia de frenado




Esquema recomendado

1 Resistencia de frenado



- A1: Unidad o unidad de frenado externa
- A2: Resistencia de frenado
- PA, PB: Bus CC
- T1, T2: Termostato

2 resistencias de frenado



- A1: Unidad o unidad de frenado externa
- A2: Resistencia de frenado
- PA, PB: Bus CC
- T1, T2: Termostato

