

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resistencia de frenado - 8 ohms - 25 kW - IP23

VW3A7755

Principal

Compatibilidad De Gama	Altivar Process ATV900 Proceso Altivar ATV600
Tipo De Producto O Componente	Resistor de frenado
Valor Óhmico	8 Ohm
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	24 V corriente continua 250 V AC

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 15 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 45 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 75 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 90 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 100 hp 600 V ciclo pesado
Ciclo De Funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potencia Media Disponible	25 kW en 50 °C
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal, capacidad de conexión: <= 2,5 mm² / AWG 12 para interruptor de control de temperatura M12 cable pelado para variador de velocidad
Tipo De Protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	540 mm
Altura	1035 mm
Profundidad	1060 mm
Peso Del Producto	87,5 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	333
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Altura	136,0 cm
Paquete 1 Ancho	71,0 cm
Paquete 1 Longitud	111,0 cm
Paquete 1 Peso	116,0 kg

Información Logística

País De Origen	DE
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de características del producto

VW3A7755

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vista lateral derecha y frontal



Dimensiones en mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	1035	485	920	380	1060	540	9 × 12

Dimensiones en pulgadas


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	40.75	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 × 0.47

Hoja de
características del
producto

VW3A7755


Montaje y aislamiento

Distancias




Esquema recomendado

1 Resistencia de frenado



- A1: Unidad o unidad de frenado externa
- A2: Resistencia de frenado
- PA, PB: Bus CC
- T1, T2: Termostato

2 resistencias de frenado



- A1: Unidad o unidad de frenado externa
- A2: Resistencia de frenado
- PA, PB: Bus CC
- T1, T2: Termostato

