


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Canto plano 400A

KSA400DMBL4A



! Descatalogado desde el: 23 jul 2021

! No se fabrica

### Principal

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                  | Canalis                                                                                                                                       |
| Nombre Del Producto               | KS                                                                                                                                            |
| Tipo De Producto O Componente     | Codo multiple                                                                                                                                 |
| Descrip. B. Distrib.              | Estándar                                                                                                                                      |
| Función                           | Cambio de dirección                                                                                                                           |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo  | 400 A en 35 °C                                                                                                                                |
| Grado De Protección Ip            | IP55 acorde a IEC 60529                                                                                                                       |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 230...690 V                                                                                                                                   |
| Frecuencia De Red                 | 50/60 Hz                                                                                                                                      |
| Ángulo De Funcionamiento          | 90 °                                                                                                                                          |
| Tipo De Cambio De Dirección       | dirección 3, estado 1 Plano para Derecha - neutro para izquierda<br>dirección 1, estado 1 Codo de canto para Hacia arriba - neutro para abajo |
| Color                             | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                                                                                                             |
| Tipo De Dimensión                 | Hecho a medida                                                                                                                                |
| Longitud                          | 250...695 mm A<br>250...695 mm C                                                                                                              |

### Complementario

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ancho              | 147 mm                        |
| Peso Del Producto  | 6,8 kg                        |
| Tipo De Montaje    | Mediante tornillos            |
| Conexión Eléctrica | Contacto deslizante lubricado |
| Normas             | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6    |

### Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado De Protección Ik | IK08 conforming to IEC 62262 |
|------------------------|------------------------------|

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 72,5 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Paquete 1 Ancho    | 56 cm   |
| Paquete 1 Longitud | 82,9 cm |
| Paquete 1 Peso     | 34 kg   |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.